


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier de traitement.

Finition :
Bruni.

Nota :

Forme A

41375-0012

Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.

41375-0016

Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage.

Forme B

41375-1412

Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,


écrou pour rainures en T cote de rainure 14, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.

41375-1816

Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,

écrou pour rainures en T cote de rainure 18, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.

Dessins



Aperçu des articles

Jeu de brides de serrage

Référence	Forme	Type de forme	B	B1	B2	D	L	L1
41375-0012	A	sans tasseau	40	12,8	-	M12	115	67,2
41375-0016	A	sans tasseau	40	16,8	-	M16	115	67,2
41375-1412	B	avec tasseau pour rainure en T	40	12,8	13,5	M12	115	67,2
41375-1816	B	avec tasseau pour rainure en T	40	16,8	17,5	M16	115	67,2