

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
NdFeB N35 (néodyme).

Finition :
Nickelé.


Nota :
Système non blindé.

Plage de température :
80 °C max.

Montage :
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.

Indication de dessin :
1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

| Référence | D | H | Force d'attraction en N |
|-----------|---------|--------|-------------------------|
| 09000-05 | 5 ±0,1 | 3 ±0,1 | 5 |
| 09000-06 | 6 ±0,1 | 3 ±0,1 | 7,5 |
| 09000-08 | 8 ±0,1 | 4 ±0,1 | 13 |
| 09000-10 | 10 ±0,1 | 3 ±0,1 | 15 |
| 09000-12 | 12 ±0,1 | 3 ±0,1 | 20 |
| 09000-15 | 15 ±0,1 | 3 ±0,1 | 25 |
| 09000-18 | 18 ±0,1 | 3 ±0,1 | 33 |
| 09000-24 | 24 ±0,1 | 3 ±0,1 | 39 |