

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Aluminium.

Finition :
Anodisé incolore ou noir.

Remarques concernant la commande :
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.


Montage :
Fixation par l'arrière.

Accessoires :
Rondelles d'extrémité 06917.

Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	T	Charge N	Référence Rondelle de finition
06917-032041	noir	32	8	M4	32	40	10	500	06917-4
06917-055041	noir	55	8	M4	32	63	10	500	06917-4
06917-064041	noir	64	8	M4	32	72	10	500	06917-4
06917-076041	noir	76	8	M4	32	84	10	500	06917-4
06917-088041	noir	88	8	M4	32	96	10	500	06917-4
06917-096041	noir	96	8	M4	32	104	10	500	06917-4
06917-098041	noir	98	8	M4	32	106	10	500	06917-4
06917-100041	noir	100	8	M4	32	108	10	500	06917-4
06917-102041	noir	102	8	M4	32	110	10	500	06917-4
06917-120041	noir	120	8	M4	32	128	10	500	06917-4
06917-136041	noir	136	8	M4	32	144	10	500	06917-4
06917-055051	noir	55	10	M5	40	65	10	500	06917-1
06917-064051	noir	64	10	M5	40	74	10	500	06917-1
06917-076051	noir	76	10	M5	40	86	10	500	06917-1
06917-088051	noir	88	10	M5	40	98	10	500	06917-1
06917-096051	noir	96	10	M5	40	106	10	500	06917-1
06917-098051	noir	98	10	M5	40	108	10	500	06917-1
06917-100051	noir	100	10	M5	40	110	10	500	06917-1
06917-102051	noir	102	10	M5	40	112	10	500	06917-1
06917-120051	noir	120	10	M5	40	130	10	500	06917-1
06917-136051	noir	136	10	M5	40	146	10	500	06917-1
06917-140051	noir	140	10	M5	40	150	10	500	06917-1
06917-160051	noir	160	10	M5	40	170	10	500	06917-1
06917-180051	noir	180	10	M5	40	190	10	500	06917-1
06917-200051	noir	200	10	M5	40	210	10	500	06917-1
06917-235051	noir	235	10	M5	40	245	10	500	06917-1
06917-250051	noir	250	10	M5	40	260	10	500	06917-1
06917-300051	noir	300	10	M5	40	310	10	500	06917-1

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	T	Charge N	Référence Rondelle de finition
06917-350051	noir	350	10	M5	40	360	10	500	06917-1
06917-120061	noir	120	12	M6	42	132	12	500	06917-6
06917-136061	noir	136	12	M6	42	148	12	500	06917-6
06917-140061	noir	140	12	M6	42	152	12	500	06917-6
06917-160061	noir	160	12	M6	42	172	12	500	06917-6
06917-180061	noir	180	12	M6	42	192	12	500	06917-6
06917-200061	noir	200	12	M6	42	212	12	500	06917-6
06917-235061	noir	235	12	M6	42	247	12	500	06917-6
06917-250061	noir	250	12	M6	42	262	12	500	06917-6
06917-300061	noir	300	12	M6	42	312	12	500	06917-6
06917-350061	noir	350	12	M6	42	362	12	500	06917-6
06917-140081	noir	140	16	M8	58	156	12	500	-
06917-160081	noir	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180081	noir	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200081	noir	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235081	noir	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250081	noir	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300081	noir	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350081	noir	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200101	noir	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235101	noir	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250101	noir	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300101	noir	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350101	noir	350	20	M10	70	370	19	500	-
06917-032043	nature	32	8	M4	32	40	10	500	06917-5
06917-055043	nature	55	8	M4	32	63	10	500	06917-5
06917-064043	nature	64	8	M4	32	72	10	500	06917-5
06917-076043	nature	76	8	M4	32	84	10	500	06917-5
06917-088043	nature	88	8	M4	32	96	10	500	06917-5
06917-096043	nature	96	8	M4	32	104	10	500	06917-5
06917-098043	nature	98	8	M4	32	106	10	500	06917-5
06917-100043	nature	100	8	M4	32	108	10	500	06917-5
06917-102043	nature	102	8	M4	32	110	10	500	06917-5
06917-120043	nature	120	8	M4	32	128	10	500	06917-5
06917-136043	nature	136	8	M4	32	144	10	500	06917-5
06917-055053	nature	55	10	M5	40	65	10	500	06917-3
06917-064053	nature	64	10	M5	40	74	10	500	06917-3
06917-076053	nature	76	10	M5	40	86	10	500	06917-3
06917-088053	nature	88	10	M5	40	98	10	500	06917-3
06917-096053	nature	96	10	M5	40	106	10	500	06917-3
06917-098053	nature	98	10	M5	40	108	10	500	06917-3
06917-100053	nature	100	10	M5	40	110	10	500	06917-3
06917-102053	nature	102	10	M5	40	112	10	500	06917-3
06917-120053	nature	120	10	M5	40	130	10	500	06917-3
06917-136053	nature	136	10	M5	40	146	10	500	06917-3
06917-140053	nature	140	10	M5	40	150	10	500	06917-3
06917-160053	nature	160	10	M5	40	170	10	500	06917-3
06917-180053	nature	180	10	M5	40	190	10	500	06917-3
06917-200053	nature	200	10	M5	40	210	10	500	06917-3
06917-235053	nature	235	10	M5	40	245	10	500	06917-3
06917-250053	nature	250	10	M5	40	260	10	500	06917-3
06917-300053	nature	300	10	M5	40	310	10	500	06917-3
06917-350053	nature	350	10	M5	40	360	10	500	06917-3
06917-120063	nature	120	12	M6	42	132	12	500	06917-7
06917-136063	nature	136	12	M6	42	148	12	500	06917-7
06917-140063	nature	140	12	M6	42	152	12	500	06917-7
06917-160063	nature	160	12	M6	42	172	12	500	06917-7
06917-180063	nature	180	12	M6	42	192	12	500	06917-7
06917-200063	nature	200	12	M6	42	212	12	500	06917-7
06917-235063	nature	235	12	M6	42	247	12	500	06917-7
06917-250063	nature	250	12	M6	42	262	12	500	06917-7
06917-300063	nature	300	12	M6	42	312	12	500	06917-7
06917-350063	nature	350	12	M6	42	362	12	500	06917-7
06917-140083	nature	140	16	M8	58	156	12	500	-

Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	D	H	L	T	Charge N	Référence Rondelle de finition
06917-160083	nature	160	16	M8	58	176	12	500	-
06917-180083	nature	180	16	M8	58	196	12	500	-
06917-200083	nature	200	16	M8	58	216	12	500	-
06917-235083	nature	235	16	M8	58	251	12	500	-
06917-250083	nature	250	16	M8	58	266	12	500	-
06917-300083	nature	300	16	M8	58	316	12	500	-
06917-350083	nature	350	16	M8	58	366	12	500	-
06917-200103	nature	200	20	M10	70	220	19	500	-
06917-235103	nature	235	20	M10	70	255	19	500	-
06917-250103	nature	250	20	M10	70	270	19	500	-
06917-300103	nature	300	20	M10	70	320	19	500	-
06917-350103	nature	350	20	M10	70	370	19	500	-