

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

laquage époxy noir RAL 9005.

Nota :

Corps de roue en tôle d'acier.


Moyeu soudé.

Forme A : 3 rayons

Forme B : 4 rayons

Forme C : 5 rayons

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	Nombre de rayons
06289-10-0125X12	A	3-rayons	125	12H9	30	18	18	29	1,5	3
06289-10-0125X14	A	3-rayons	125	14H9	30	18	18	29	1,5	3
06289-10-0160X14	B	4-rayons	160	14H9	30	22	20	37	1,5	4
06289-10-0160X16	B	4-rayons	160	16H9	30	22	20	37	1,5	4
06289-10-0200X18	B	4-rayons	200	18H9	40	22	24	46	2	4
06289-10-0200X22	B	4-rayons	200	22H9	40	22	24	46	2	4
06289-10-0250X22	C	5-rayons	250	22H9	45	30	28	52	2,5	5
06289-10-0250X26	C	5-rayons	250	26H9	45	30	28	52	2,5	5
06289-10-0315X26	C	5-rayons	315	26H9	55	35	33	64	2,5	5
06289-10-0315X30	C	5-rayons	315	30H9	55	35	33	64	2,5	5
06289-10-0400X30	C	5-rayons	400	30H9	65	40	38	82	3	5