

Informations techniques poignées tubulaires avec fonction de commutation électrique



Type	06980-10-180	06980-10-1180
Arrêt d'urgence (2 ouvertures)	sans	
Bouton-poussoir (1 inverseur)		
LED rouge/verte		
Arrêt d'urgence	-	1-42 V CA/CC max. 100 mA
Bouton-poussoir	24 V CA/CC max. 1,5 A	
Tension de service LED	24 V DC	
Type de raccordement	8 broches / M12x1	12 broches / M12x1
Schéma de raccordement (vue du côté connecteur)		
	1) Blanc (WH) 2) Marron (BN) 3) Vert (GN) 4) Jaune (YE) 5) Gris (GY) 6) Rose (PK) 7) Bleu (BU) 8) Rouge (RD)	1) Marron (BN) 2) Bleu (BU) 3) Blanc (WH) 4) Vert (GN) 5) Rose (PK) 6) Jaune (YE) 7) Noir (BK) 8) Gris (GY) 9) Rouge (RD) 10) Violet (VT) 11) Gris-Rose (GY/PK) 12) Rouge-Bleu (RD/BU)