

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Carter aluminium.

Touche mobile en acier inoxydable.

Finition :

Touche mobile rectifiée et trempée.

Nota :

Affichage rotatif 280°

Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.

Fonction :

- Système de mesure commutable de mm à pouces
- PRESET

Électronique désactivable.

Affichage LCD à 6 chiffres.

Chiffres extra larges.

Hauteur des chiffres 8,5 mm.

Vitesse de déplacement max. 1,5 m/s.

Interface de données : Digimatic, Opto RS-232C, USB norme d'usine.

Autonomie de la batterie env. 2 000 h


Batterie de type CR2032 incl.

Accessoires :

Pile de rechange, type CR2032.

Référence 32510-20.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition	Type	A	B	Plage de mesure en mm	Résolution en mm	Précision en mm	Répétabilité μm	Force de mesure en N
32542-01	Comparateur	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-02	Comparateur	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-03	Comparateur	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95
32542-04	Comparateur	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,65 - 0,9
32542-012	Comparateur avec certificat de calibrage	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-022	Comparateur avec certificat de calibrage	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,6 - 1,10
32542-032	Comparateur avec certificat de calibrage	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ($\pm 2s$)	0,7 - 0,95
32542-042	Comparateur avec certificat de calibrage	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ($\pm 2s$)	0,65 - 0,9