

Description de l'article/illustrations du produit



gris foncé RAL 7021	orangé pur RAL 2004	vert Δ = 2 RAL 6032	bleu signalisation RAL 5017
gris clair RAL 7035	rouge signalisation RAL 3020	jaune colza RAL 1021	

Description

Matière :

Thermoplastique, gris foncé.


Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

Finition :

Acier zingué passivé bleu

Inox naturel.

Dessins



Aperçu des articles

Boutons strié avec taraudage

Référence	Matériau insert	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-104	acier	gris foncé RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1041	acier	orange RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1042	acier	vert sécurité RAL 6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1043	acier	bleu RAL 5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1045	acier	gris clair RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1046	acier	rouge trafic RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1047	acier	jaune colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-105	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1051	acier	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1052	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1053	acier	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1055	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1056	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1057	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-

Aperçu des articles

Référence	Matériau insert	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-106	acier	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1061	acier	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1062	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1063	acier	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1065	acier	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1066	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1067	acier	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-208	acier	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2081	acier	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2082	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2083	acier	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2085	acier	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2086	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2087	acier	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-308	acier	gris foncé RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3081	acier	orange RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3082	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3083	acier	bleu RAL 5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3085	acier	gris clair RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3086	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3087	acier	jaune colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-310	acier	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3101	acier	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3102	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3103	acier	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3105	acier	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3106	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3107	acier	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-0104	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01041	acier inoxydable	orange RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01042	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01043	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01045	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01046	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01047	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-0105	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01051	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01052	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01053	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01055	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01056	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01057	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-0106	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01061	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01062	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01063	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01065	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01066	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01067	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-0208	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02081	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02082	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02083	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02085	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02086	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02087	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-0308	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03081	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03082	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03083	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03085	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03086	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03087	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-0310	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03101	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-

Aperçu des articles

Référence	Matériau insert	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-03102	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03103	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03105	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03106	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03107	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-105X10	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1051X10	acier	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1052X10	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1053X10	acier	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1055X10	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1056X10	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1057X10	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-105X12	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1051X12	acier	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1052X12	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1053X12	acier	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1055X12	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1056X12	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1057X12	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-105X15	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1051X15	acier	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1052X15	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1053X15	acier	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1055X15	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1056X15	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1057X15	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-105X20	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1051X20	acier	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1052X20	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1053X20	acier	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1055X20	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1056X20	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1057X20	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-105X25	acier	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1051X25	acier	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1052X25	acier	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1053X25	acier	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1055X25	acier	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1056X25	acier	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1057X25	acier	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-106X15	acier	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1061X15	acier	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1062X15	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1063X15	acier	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1065X15	acier	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1066X15	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1067X15	acier	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-106X20	acier	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1061X20	acier	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1062X20	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1063X20	acier	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1065X20	acier	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1066X20	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1067X20	acier	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-106X25	acier	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1061X25	acier	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1062X25	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1063X25	acier	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1065X25	acier	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1066X25	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1067X25	acier	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-106X30	acier	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1061X30	acier	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1062X30	acier	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1063X30	acier	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	30

Aperçu des articles

Référence	Matériau insert	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-1065X30	acier	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1066X30	acier	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1067X30	acier	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-208X20	acier	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2081X20	acier	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2082X20	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2083X20	acier	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2085X20	acier	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2086X20	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2087X20	acier	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-208X25	acier	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2081X25	acier	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2082X25	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2083X25	acier	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2085X25	acier	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2086X25	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2087X25	acier	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-208X30	acier	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2081X30	acier	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2082X30	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2083X30	acier	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2085X30	acier	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2086X30	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2087X30	acier	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-208X40	acier	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2081X40	acier	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2082X40	acier	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2083X40	acier	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2085X40	acier	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2086X40	acier	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2087X40	acier	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-310X20	acier	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3101X20	acier	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3102X20	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3103X20	acier	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3105X20	acier	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3106X20	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3107X20	acier	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-310X30	acier	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3101X30	acier	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3102X30	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3103X30	acier	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3105X30	acier	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3106X30	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3107X30	acier	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-310X40	acier	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3101X40	acier	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3102X40	acier	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3103X40	acier	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3105X40	acier	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3106X40	acier	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3107X40	acier	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-0105X10	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01051X10	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01052X10	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01053X10	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01055X10	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01056X10	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01057X10	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-0105X12	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01051X12	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01052X12	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01053X12	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01055X12	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01056X12	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12

Aperçu des articles

Référence	Matériau insert	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-01057X12	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-0105X15	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01051X15	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01052X15	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01053X15	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01055X15	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01056X15	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01057X15	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-0105X20	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01051X20	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01052X20	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01053X20	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01055X20	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01056X20	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01057X20	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-0105X25	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01051X25	acier inoxydable	orange RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01052X25	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01053X25	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01055X25	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01056X25	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01057X25	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-0106X15	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01061X15	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01062X15	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01063X15	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01065X15	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01066X15	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01067X15	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-0106X20	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01061X20	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01062X20	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01063X20	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01065X20	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01066X20	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01067X20	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-0106X25	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01061X25	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01062X25	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01063X25	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01065X25	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01066X25	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01067X25	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-0106X30	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01061X30	acier inoxydable	orange RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01062X30	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01063X30	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01065X30	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01066X30	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01067X30	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-0208X20	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02081X20	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02082X20	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02083X20	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02085X20	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02086X20	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02087X20	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-0208X25	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02081X25	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02082X25	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02083X25	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02085X25	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02086X25	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02087X25	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-0208X30	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30

Aperçu des articles

Référence	Matériau insert	Couleur capsule	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-02081X30	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02082X30	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02083X30	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02085X30	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02086X30	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02087X30	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-0208X40	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02081X40	acier inoxydable	orange RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02082X40	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02083X40	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02085X40	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02086X40	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02087X40	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-0310X20	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03101X20	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03102X20	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03103X20	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03105X20	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03106X20	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03107X20	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-0310X30	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03101X30	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03102X30	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03103X30	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03105X30	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03106X30	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03107X30	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-0310X40	acier inoxydable	gris foncé RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03101X40	acier inoxydable	orange RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03102X40	acier inoxydable	vert sécurité RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03103X40	acier inoxydable	bleu RAL 5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03105X40	acier inoxydable	gris clair RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03106X40	acier inoxydable	rouge trafic RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03107X40	acier inoxydable	jaune colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40