

Item description/product images




Description

Material:
Steel grade 10.9
(M3 8.8)

Version:
Stop screw black oxidised.
Nut electro zinc-plated.

Note:
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.

Drawings



Overview of items

Order No.	Form	D	L	K	SW	SR1
03087-10316	A	M3	16	2	5,5	-
03087-10325	A	M3	25	2	5,5	-
03087-10416	A	M4	16	2,5	7	-
03087-10425	A	M4	25	2,5	7	-
03087-10435	A	M4	35	2,5	7	-
03087-10516	A	M5	16	3,5	8	-
03087-10525	A	M5	25	3,5	8	-
03087-10535	A	M5	35	3,5	8	-
03087-10625	A	M6	25	3,8	10	-
03087-10635	A	M6	35	3,8	10	-
03087-10640	A	M6	40	3,8	10	-
03087-10812	A	M8	12	5	13	-
03087-10816	A	M8	16	5	13	-
03087-10820	A	M8	20	5	13	-
03087-10825	A	M8	25	5	13	-
03087-10830	A	M8	30	5	13	-
03087-10835	A	M8	35	5	13	-
03087-10840	A	M8	40	5	13	-
03087-10845	A	M8	45	5	13	-
03087-10850	A	M8	50	5	13	-
03087-10855	A	M8	55	5	13	-
03087-10865	A	M8	65	5	13	-
03087-10870	A	M8	70	5	13	-
03087-10885	A	M8	85	5	13	-
03087-11035	A	M10	35	6	17	-
03087-11040	A	M10	40	6	17	-
03087-11050	A	M10	50	6	17	-
03087-11060	A	M10	60	6	17	-
03087-11240	A	M12	40	7	19	-
03087-11260	A	M12	60	7	19	-
03087-11270	A	M12	70	7	19	-
03087-11650	A	M16	50	9,5	24	-
03087-11660	A	M16	60	9,5	24	-
03087-11670	A	M16	70	9,5	24	-

Overview of items

Order No.	Form	D	L	K	SW	SR1
03087-20316	B	M3	16	2	5,5	10
03087-20325	B	M3	25	2	5,5	10
03087-20416	B	M4	16	2,5	7	10
03087-20425	B	M4	25	2,5	7	10
03087-20435	B	M4	35	2,5	7	10
03087-20516	B	M5	16	3,5	8	12
03087-20525	B	M5	25	3,5	8	12
03087-20535	B	M5	35	3,5	8	12
03087-20625	B	M6	25	3,8	10	15
03087-20635	B	M6	35	3,8	10	15
03087-20640	B	M6	40	3,8	10	15
03087-20812	B	M8	12	5	13	20
03087-20816	B	M8	16	5	13	20
03087-20820	B	M8	20	5	13	20
03087-20825	B	M8	25	5	13	20
03087-20830	B	M8	30	5	13	20
03087-20835	B	M8	35	5	13	20
03087-20840	B	M8	40	5	13	20
03087-20845	B	M8	45	5	13	20
03087-20850	B	M8	50	5	13	20
03087-20855	B	M8	55	5	13	20
03087-20865	B	M8	65	5	13	20
03087-20870	B	M8	70	5	13	20
03087-20885	B	M8	85	5	13	20
03087-21035	B	M10	35	6	17	30
03087-21040	B	M10	40	6	17	30
03087-21050	B	M10	50	6	17	30
03087-21060	B	M10	60	6	17	30
03087-21240	B	M12	40	7	19	30
03087-21260	B	M12	60	7	19	30
03087-21270	B	M12	70	7	19	30
03087-21650	B	M16	50	9,5	24	35
03087-21660	B	M16	60	9,5	24	35
03087-21670	B	M16	70	9,5	24	35