

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
EPDM.

Finition :
noir.

Nota :


Les passe-câbles servent à guider les câbles dans les armoires électriques, les boîtiers et les boîtes à fusibles. Ils permettent de faire passer sans problème des câbles par des sorties et des ouvertures. Ils sont faciles à mettre en œuvre et offrent une protection en cas de bords tranchants. L'utilisation de passe-câbles permet par ailleurs d'obtenir une certaine décharge de traction des câbles.

L'EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d'exposition aux UV et à l'ozone (par ex. en extérieur). Les autres avantages de l'EPDM sont sa grande élasticité et sa bonne résistance chimique. L'EPDM résiste à l'oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.

Plage de température :

-40 °C à +125 °C.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	Cotes de montage D1	D2	H	S
84104-02005010	2	5	8	4	1
84104-02005015	2	5	8	4,5	1,5
84104-02005020	2	5	8	5	2
84104-03005010	3	5	8	4	1
84104-03005015	3	5	8	4,5	1,5
84104-03005020	3	5	8	5	2
84104-03007015	3	7	10	6,1	1,5
84104-04008010	4	8	11	5	1
84104-04008020	4	8	11	6	2
84104-04008030	4	8	11	7	3
84104-06008010	6	8	11	5	1

Aperçu des articles

Référence	D	Cotes de montage D1	D2	H	S
84104-06008020	6	8	11	6	2
84104-06009010	6	9	12	5	1
84104-06009015	6	9	12	5,5	1,5
84104-06009020	6	9	12	6	2
84104-06009030	6	9	12	7	3
84104-06009040	6	9	12	8	4
84104-06010010	6	10	14	6	1
84104-06010015	6	10	14	6,5	1,5
84104-06010020	6	10	14	7	2
84104-06010030	6	10	14	8	3
84104-08010010	8	10	14	6	1
84104-08010015	8	10	14	6,5	1,5
84104-08010020	8	10	14	7	2
84104-08010030	8	10	14	8	3
84104-08011010	8	11	16	6	1
84104-08011020	8	11	16	7	2
84104-08011030	8	11	16	8	3
84104-08011040	8	11	16	9	4
84104-08012010	8	12	16	6	1
84104-08012020	8	12	16	7	2
84104-08012030	8	12	16	8	3
84104-08012040	8	12	16	9	4
84104-10012010	10	12	16	6	1
84104-10012015	10	12	16	6,5	1,5
84104-10012020	10	12	16	7	2
84104-10012030	10	12	16	8	3
84104-11014010	11	14	18	6	1
84104-11014020	11	14	18	7	2
84104-11014030	11	14	18	8	3
84104-11015010	11	15	20	6	1
84104-11015020	11	15	20	7	2
84104-11015030	11	15	20	8	3
84104-11015040	11	15	20	9	4
84104-12018010	12	18	22	6	1
84104-12018020	12	18	22	7	2
84104-12018030	12	18	22	8	3
84104-12018040	12	18	22	9	4
84104-16022010	16	22	27	7	1
84104-16022015	16	22	27	7,5	1,5
84104-16022020	16	22	27	8	2
84104-16022030	16	22	27	9	3
84104-16022040	16	22	27	10	4
84104-21027010	21	27	34	9	1
84104-21027020	21	27	34	10	2
84104-21027030	21	27	34	11	3
84104-21027040	21	27	34	12	4
84104-31040010	31	40	48	12	1
84104-31040020	31	40	48	13	2
84104-31040030	31	40	48	14	3
84104-31040040	31	40	48	15	4
84104-41052010	41	52	60	13	1
84104-41052020	41	52	60	14	2
84104-41052030	41	52	60	15	3
84104-41052040	41	52	60	16	4