

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

## Matière :

Ø12 et Ø20 Inox 1.4034.

Ø30 et Ø40 Inox 1.4305.

## Finition :

Surface : rectifiée.

## Nota :

Les colonnes associées aux autres éléments standard permettent de configurer une multitude de montage différents.


Ø12 et Ø20 = Colonne pleine.

Ø30 et Ø40 = Colonne creuse (épaisseur de paroi : 5 mm).

## Sur demande :

D'autres longueurs.

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	Désignation	Taille	D	L
29240-121X	Tige	12	12	100/200/300/400/500
29240-201X	Tige	20	20	100/200/300/400/500
29240-301X	Tube rond	30	30	100/200/300/400/500
29240-401X	Tube rond	40	40	100/200/300/400/500

