Description de l'article/illustrations du produit

Version miniature

Description

Matière :
Coulisse croisée : polyacetal.
Moyeu : aluminium.

Nota :
Le serrage radial facilite le montage dans des espaces réduits. Monter les demi accouplements séparément sur chaque arbre puis assembler le tout avec l'étoile élastomère. Serrer les vis au couple prescrit.

Montage :
Pour relier l'arbre à l'alésage de l'accouplement, choisir un ajustement compris entre 0.01 et 0.04 mm.
Exemple : Arbre Ø 6 f7
Alésage Ø 6 H8.

Avantages :
- Robuste
- Emmanchable
- Sans jeu
- Longueur réduite

Sur demande :
Les cotes d'alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille	Couple nominal (Nm)	Moment d'inertie (10^{-6} kgm^2)	Résistance à la torsion statique Nm/rayon	Déport maximal angulaire	Déport maximal latéral	Couple max. (1/min)	16Distance jusqu'à l'enveloppe en fer/mm
23030-0016	16	1	0,0032	0,019	2°	1	8000	1
23030-0020	20	1,5	0,0082	0,035	2°	1,5	7000	1
23030-0025	25	2,5	0,026	0,058	2°	2	6000	1,5
23030-0032	32	7	0,083	0,18	2°	2,5	4800	2,5

Référence	D1/D2 avant-trou	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	A	L	L1	L3	C (DIN 912-10.9)
23030-0016	3	3	6	16	5	21	9,5	3	M2,6
23030-0020	5	5	8	20	6,5	22,5	10	3	M2,6
23030-0025	6,35	6,35	10	25	8	27	12	4	M3
23030-0032	8	8	14	32	11	35	16	5	M4