


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Inox coulée de précision 1.4308.
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.
Vis H ISO 4017 $\varnothing$ à partir de 30 mm, inox.

Finition :

Polissage électrolytique.

Nota :

Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d'un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.


Sur demande :

Manettes indexables pour fixation.

Accessoires :

- tube rond et carré 29050

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	S	U
29014-112	A	12,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
29014-114	A	14,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
29014-116	A	16,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
29014-118	A	18,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
29014-120	A	20,1	5,5	18	25	32	30,4	37	38	32,5	40,5	50	5	-	23	M6x18	40
29014-130	B	30,1	7	30	37,4	32,4	-	55	60	50	59,2	78	7	40	45,5	M8x30	-
29014-140	B	40,17	9	42	49,4	46,4	-	80	60	69	80	80	10	60	52	M10x35	-