Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps en Inox 1.4308 à partir de la taille 5 en 1.4301, bras de serrage en Inox 1.4301.
Corps élastique en caoutchouc naturel.
Vis en Inox A2.

Finition :
Corps et bras de levier naturels.

Vis ISO 4017, classe de résistance 70, naturelle.

Nota :
Élément de bridage avec corps élastique intégré en caoutchouc naturel résistant à la déformation et hautement élastique.

Associé à un pignon ou à une poulie de tension, l'élément de bridage forme un tendeur prêt à installer, destiné à la tension d'entraînements à chaîne et à courroie. Convient pour les deux sens de tension. Les éléments de bridage ne nécessitent pas d'entretien et résistent à l'arrachement.

L'élément de bridage est fixé sur l'élément de machine grâce à un perçage. Si nécessaire, une goupille cylindrique peut être insérée dans l'encoche de positionnement pour absorber le couple.

Plage de température :
-55°C jusqu'à +85°C.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	P	S1	Couple de serrage de la vis C1 Nm	F1 (N)	F2 (N)
22281-14-1	1	80	60	16,6	20	37,5	8,5	M6	90	52+1 -0,5	25	6	5	8	42	10	90	110
22281-14-2	2	100	80	19,5	25	48	10,5	M8	115	63+1 -0,5	25	8	5	8,5	53	25	140	170
22281-14-3	3	100	80	24,5	30	60	10,5	M10	115	78+1,5 -0,5	30	10	6	8,5	53	48	320	430
22281-14-4	4	130	100	34	50	78	12,5	M12	155	108+2 -0,5	40	14	8	10,5	69	82	820	1050
22281-14-5	5	175	135	42	60	98	20,5	M16	205	130+2 -0,5	40	15	8	12	93	199	1500	1940