


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Thermoplastique, gris foncé.

Insert ou tige filetée en acier 5.8 ou en inox 1.4305.

**Finition :**

acier zingué passivé bleu ou inox naturel


**Nota :**

Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

## Description de l'article/illustrations du produit



## Dessins



## Aperçu des articles

## Boutons moletés, taraudage, pouces

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-1AEΔ	06092-01AEΔ	8-32	21	14	19	22	8	10
06092-1A1Δ	06092-01A1Δ	10-32	21	14	19	22	8	10
06092-1A2Δ	06092-01A2Δ	1/4-20	21	14	19	22	8	10
06092-2A3Δ	06092-02A3Δ	5/16-18	26	18	23	26	9,5	14
06092-3A3Δ	06092-03A3Δ	5/16-18	34	22	31	36	13	14
06092-3A4Δ	06092-03A4Δ	3/8-16	34	22	31	36	13	14

## Boutons moletés, filetage, pouces

Référence acier	Référence acier inoxydable	D	D1	D2	D3	H	H1	L
06092-1A1ΔX	06092-01A1ΔX	10-32	21	14	19	22	8	10/20
06092-1A2ΔX	06092-01A2ΔX	1/4-20	21	14	19	22	8	20/30
06092-2A3ΔX	06092-02A3ΔX	5/16-18	26	18	23	26	9,5	20/40
06092-3A4ΔX	06092-03A4ΔX	3/8-16	34	22	31	36	13	20/40

Aperçu des articles

---