

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Volant plein aluminium.

Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.

Insert : acier zingué.

Finition :

Décolleté et poli.


Nota :

Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Sur demande :

Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.

Dessins



Aperçu des articles

Volants pleins en aluminium, sans poignée, pouces

Référence	D1	D2	D3	L1	L3
06275-0080XCN	80	0,312	26	16	31
06275-0080XCO	80	0,375	26	16	31
06275-0100XCO	100	0,375	31	17	34
06275-0100XCP	100	0,5	31	17	34
06275-0125XCO	125	0,375	30	18	37
06275-0125XCP	125	0,5	30	18	37
06275-0140XCP	140	0,5	34	19	34

Aperçu des articles

Référence	D1	D2	D3	L1	L3
06275-0140XCQ	140	0,625	34	19	34
06275-0160XCP	160	0,5	40	20	40
06275-0160XCQ	160	0,625	40	20	40
06275-0200XCQ	200	0,625	50	24	46
06275-0200XCR	200	0,75	50	24	46
06275-0250XCR	250	0,75	50	28	49
06275-0250XCV	250	0,875	50	28	49

Volants pleins en aluminium, avec poignée fixe, pouces

Référence	D1	D2	D3	L1	L3	Poignée cylindrique fixe
06275-2080XCN	80	0,312	26	16	31	ø18 x M6 x 40
06275-2080XCO	80	0,375	26	16	31	ø18 x M6 x 40
06275-2100XCO	100	0,375	31	17	34	ø18 x M6 x 40
06275-2100XCP	100	0,5	31	17	34	ø18 x M6 x 40
06275-2125XCO	125	0,375	30	18	37	ø21 x M8 x 50
06275-2125XCP	125	0,5	30	18	37	ø21 x M8 x 50
06275-2140XCP	140	0,5	34	19	34	ø21 x M8 x 50
06275-2140XCQ	140	0,625	34	19	34	ø21 x M8 x 50
06275-2160XCP	160	0,5	40	20	40	ø26 x M10 x 80
06275-2160XCQ	160	0,625	40	20	40	ø26 x M10 x 80
06275-2200XCQ	200	0,625	50	24	46	ø26 x M10 x 80
06275-2200XCR	200	0,75	50	24	46	ø26 x M10 x 80
06275-2250XCR	250	0,75	50	28	49	ø28 x M12 x 90
06275-2250XCV	250	0,875	50	28	49	ø28 x M12 x 90

Volants pleins en aluminium, avec poignée tournante, pouces

Référence	D1	D2	D3	L1	L3	Poignée cylindrique tournante
06275-4080XCN	80	0,312	26	16	31	ø18 x M6 x 40
06275-4080XCO	80	0,375	26	16	31	ø18 x M6 x 40
06275-4100XCO	100	0,375	31	17	34	ø18 x M6 x 40
06275-4100XCP	100	0,5	31	17	34	ø18 x M6 x 40
06275-4125XCO	125	0,375	30	18	37	ø22 x M8 x 56
06275-4125XCP	125	0,5	30	18	37	ø22 x M8 x 56
06275-4140XCP	140	0,5	34	19	34	ø22 x M8 x 56
06275-4140XCQ	140	0,625	34	19	34	ø22 x M8 x 56
06275-4160XCP	160	0,5	40	20	40	ø26 x M10 x 80
06275-4160XCQ	160	0,625	40	20	40	ø26 x M10 x 80
06275-4200XCQ	200	0,625	50	24	46	ø26 x M10 x 80
06275-4200XCR	200	0,75	50	24	46	ø26 x M10 x 80
06275-4250XCR	250	0,75	50	28	49	ø31 x M12 x 102
06275-4250XCV	250	0,875	50	28	49	ø31 x M12 x 102