

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Poignée et corps en zinc injecté haute pression.

Finition :

Poignée et corps noirs ou avec revêtement de poudre argenté.

Nota :

En actionnant la poignée, les clapets, couvercles, capots et portes s'ouvrent de manière invisible à distance au moyen d'un câble Bowden.

Les déclencheurs verrouillables sont livrés avec 2 clés. Cette clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.

Le câble Bowden ainsi que les vis de fixation ne sont pas inclus.

Utilisation :

Les déclencheurs sont utilisés lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.

Montage :

Forme A : Face arrière au moyen de vis autotaraudeuses M3.

Forme B : Face avant.

Avantages :

Actionnement possible dans les espaces inaccessibles.

Possibilité de position d'actionnement à l'ergonomie optimisée.

Actionnement possible même en cas de distances de sécurité à respecter.


Accessoires :

Câble Bowden 05596-01

Indication de dessin :

1) Raccordement câble Bowden

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Forme	Couleur du corps de base	Couleur des composants	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	H2	L	L1	L2	Montage
05596-2111114511	avec serrure	A	noir	noir	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2101114511	avec serrure	B	noir	noir	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2011114511	sans serrure	A	noir	noir	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2001114511	sans serrure	B	noir	noir	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2111114522	avec serrure	A	argent	argent	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2101114522	avec serrure	B	argent	argent	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2011114522	sans serrure	A	argent	argent	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2001114522	sans serrure	B	argent	argent	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2111114512	avec serrure	A	noir	argent	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2101114512	avec serrure	B	noir	argent	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2011114512	sans serrure	A	noir	argent	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2001114512	sans serrure	B	noir	argent	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2111114521	avec serrure	A	argent	noir	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2101114521	avec serrure	B	argent	noir	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant
05596-2011114521	sans serrure	A	argent	noir	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	montage à l'arrière
05596-2001114521	sans serrure	B	argent	noir	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	montage à l'avant