


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Aluminium EN AW-6060.

Finition :

Anodisé, noir.

Nota :


Socle simple pour le positionnement des colonnes dans quatre dimensions différentes. Les surfaces d'appui usinées avec alésages garantissent un montage précis des éléments.

Indication de dessin :

Tolérance de position des alésages : $\pm 0,01$

Tolérance de position des trous de positionnement : $\pm 0,1$

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille	A	A1	B	D	D1	H	H1	L	T
29200-1122	12	22	22	30	12	5,5	35	7	30	8
29200-1202	20	30	30	40	20	5,5	50	15	40	10
29200-1302	30	40	40	50	30	6,5	50	15	50	10
29200-1402	40	48	48	60	40	8,5	50	15	60	10