

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Corps en thermoplastique polyamide.

**Finition :**

Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau), résistant aux solvants mais pas à l'alcool.

Joint plat sans amiante.


**Sur demande :**

Joint : caoutchouc (NBR).

**Indication de dessin :**

1) Joint plat

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence	D	D1	D2	L	L1	SW	Couple de serrage max. Nm
28008-22038	22	G3/8	15	14	10	19	8
28008-28012	28	G1/2	20	17	10	24	12
28008-35034	35	G3/4	25	20	10	30	16
28008-42100	42	G1	31	24	10,5	36	20