

## Description de l'article/illustrations du produit



## Description

**Matière :**

Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).

**Finition :**

Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.

**Plage de température :**

Résistance à des températures jusqu'à 100 °C pour l'huile.

**Indication de dessin :**

Forme A : sans événement


Forme B : avec événement

Forme C : avec événement et filtre à air

1) Joint torique

2) Filtre à air uniquement forme C

## Dessins



## Aperçu des articles

Référence Forme A	Référence Forme B	Référence Forme C	D	D1	D2	L	L1	S min.
28022-13018	28022-23018	28022-33018	30	18	23	14	14	8
28022-13020	28022-23020	28022-33020	30	20	24	14	15,5	8
28022-13026	28022-23026	28022-33026	30	26	30	14	16,5	9,5
28022-13030	28022-23030	28022-33030	30	30	34	14	17	9,5