

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Rail de guidage : acier 1.2842.
Embout d'extrémité : 1.0531.

Finition :

Rail de guidage : trempé (60-62 HRC) rectifié.
Embout d'extrémité : bruni.

Nota :


Pour la cage à rouleaux adaptée, voir 21052.
Les rails de guidage sont installés dans les tables de guidage (21034, 21035, 21038 et 21040). Ils peuvent donc également servir de pièces de rechange.

La livraison comprend un seul rail de guidage, la cage à rouleaux n'est pas incluse. Veuillez commander les autres rails de guidage et la cage à rouleaux séparément.

Indication de dessin :

- 1) Embout d'extrémité
- 2) Sans cage à rouleaux : voir 21052

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	K	D1	D2	D3
21050-02030	2	30	7,5	1x15	12	5,5	2,5	6	1	2,2	M3	2,55	4,4
21050-02045	2	45	7,5	2x15	12	5,5	2,5	6	1	2,2	M3	2,55	4,4
21050-02060	2	60	7,5	3x15	12	5,5	2,5	6	1	2,2	M3	2,55	4,4
21050-03050	3	50	12,5	1x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03075	3	75	12,5	2x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03100	3	100	12,5	3x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-03125	3	125	12,5	4x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6

Aperçu des articles

Référence	D	L	L1	L2	B	B1	B2	H	H1	K	D1	D2	D3
21050-03150	3	150	12,5	5x25	18	8,3	3,5	8	1	3,2	M4	3,4	6
21050-06100	6	100	25	1x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06150	6	150	25	2x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06200	6	200	25	3x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06250	6	250	25	4x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06300	6	300	25	5x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10
21050-06350	6	350	25	6x50	31	13,9	6	15	1,8	5,2	M6	5,4	10