

## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Carter polyamide 6.  
Arbre creux en acier.  
Regard en plastique.  
Vis en acier.

**Finition :**

Carter résistant aux chocs.  
Arbre creux bruni.  
Vis noire.  
Roues noires, chiffres blancs.

**Nota :**

Les indicateurs de position permettent de consulter directement et d'un seul coup d'œil les valeurs de mesure paramétrées.

De plus, la valeur à afficher peut être choisie par rotation de la broche (en fonction du pas de vis de la broche), les différentes valeurs à afficher étant obtenues par un engrenage de transmission.

Les indicateurs de position se caractérisent par leur affichage très clair et de haute précision. Ils sont équipés d'un taquet d'immobilisation anticouple qui peut s'encaster dans un perçage du côté opposé.

\*\* Indiquer la position de montage pour la 1ère étoile et le sens de comptage pour la 2ème étoile. (Voir exemple de commande « Position de montage, sens de comptage »).

**Données techniques :**


- compteur : 5 décades + lecture précise
- hauteur des chiffres env. 7 mm
- arbres creux Ø 20 H7 mm
- résistant à des températures jusqu'à 80 °C max.
- résistant aux huiles et aux solvants
- étanche à la poussière


**Sur demande :**


- cartérisation compteur en verre minéral
- joint axial (étanche à la poussière)
- étanche à l'eau
- anti-vibratoire

**Accessoires :**

- Douille de réduction 21940
- Plaque intermédiaire 21942
- Plaque de montage 21944



|                                                                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Affichage après le 1er tour,<br/>position de la virgule :</b></p>                                                       | <p><b>Positions d'implantation (1 - 4):</b></p>                                      |
|                                            |  |
| <p>par ex. 21904-01002111<br/> <b>0100</b> = Pas 1 mm<br/> <b>2</b> = Virgule en 2ème position<br/> à partir de la droite</p> | <p>par ex. 21904-01002111<br/> <b>1</b> = position d'implantation</p>                |

| Sens de comptage (1 - 2):                                                                                                                                                                                                   | Couleur (1 - 2):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>par ex. 21904-01002111<br/> <b>1</b> = sens horaire (valeurs croissantes)<br/> <b>2</b> = sens antihoraire (valeurs croissantes)</p> | <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <span style="margin-right: 10px;">1</span> <div style="width: 100px; height: 30px; background-color: orange; border: 1px solid black;"></div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 10px;">2</span> <div style="width: 100px; height: 30px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> </div> <p>par ex. 21904-01002111<br/> <b>1</b> = couleur orange<br/> <b>2</b> = couleur noire</p> |

## Aperçu des articles

| Référence orangé pur RAL 2004 | Référence noir | B    | D  | H    | L  | Pas | Affichage après un tour | Position de la virgule | Couple max. (1/min) |
|-------------------------------|----------------|------|----|------|----|-----|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 21904-01002**1                | 21904-01002**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1   | 000,10                  | 2                      | 500                 |
| 21904-01001**1                | 21904-01001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1   | 0001,0                  | 1                      | 500                 |
| 21904-01501**1                | 21904-01501**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 0001,5                  | 1                      | 500                 |
| 21904-02001**1                | 21904-02001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2   | 0002,0                  | 1                      | 500                 |
| 21904-02501**1                | 21904-02501**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 0002,5                  | 1                      | 500                 |
| 21904-03001**1                | 21904-03001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3   | 0003,0                  | 1                      | 500                 |
| 21904-04001**1                | 21904-04001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4   | 0004,0                  | 1                      | 375                 |
| 21904-05001**1                | 21904-05001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5   | 0005,0                  | 1                      | 300                 |
| 21904-06001**1                | 21904-06001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6   | 0006,0                  | 1                      | 250                 |
| 21904-10001**1                | 21904-10001**2 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10  | 0010,0                  | 1                      | 150                 |