


Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Noyau magnétique AlNiCo.

Finition :
Laqué rouge.

Nota :
Cet aimant en forme de U présente une adhérence importante. Système non blindé. Les aimants sont fournis avec une plaque de protection zinguée et sont utilisés pour le maintien, le tri et le levage.
Les tailles 1, 2 et 3 ne possèdent qu'un seul alésage de fixation au centre.

Plage de température :
450 °C max.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Taille	A	B	D1	H	L	Force d'attraction en N
09100-01	1	-	30	5	20	20	45
09100-02	2	-	40	5	25	25	90
09100-03	3	-	45	5	30	29	120
09100-04	4	32	57	8	35	45	230
09100-05	5	38	70	8	41	57	320