

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier


Finition :

Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.


Sur demande :

Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.

Dessins



DIN 6885-1



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3	B3	T
06255-0080X08	alésage sans rainure	80	8H7	24,5	20	16	20	34	-	-
06255-0080X10	alésage sans rainure	80	10H7	24,5	20	16	20	34	-	-
06255-0100X10	alésage sans rainure	99	10H7	28	25,5	20	24	42	-	-
06255-0100X12	alésage sans rainure	99	12H7	28	25,5	20	24	42	-	-
06255-0130X12	alésage sans rainure	129	12H7	32	30	21	24	50	-	-
06255-0130X14	alésage sans rainure	129	14H7	32	30	21	24	50	-	-
06255-0160X14	alésage sans rainure	159	14H7	40	33	22	32	57	-	-
06255-0160X16	alésage sans rainure	159	16H7	40	33	22	32	57	-	-

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3	B3	T
06255-0200X16	alésage sans rainure	198	16H7	51	31	17,5	32	60	-	-
06255-0200X20	alésage sans rainure	198	20H7	51	31	17,5	32	60	-	-
06255-0250X20	alésage sans rainure	252	20H7	55,5	39,5	24	36	71	-	-
06255-0250X24	alésage sans rainure	252	24H7	55,5	39,5	24	36	71	-	-
06255-0345X20	alésage sans rainure	346	20H7	67,5	42	24	32	79	-	-
06255-1080X08	alésage avec rainure	80	8H7	24,5	20	16	20	34	2	9
06255-1080X10	alésage avec rainure	80	10H7	24,5	20	16	20	34	3	11,4
06255-1100X10	alésage avec rainure	99	10H7	28	25,5	20	24	42	3	11,4
06255-1100X12	alésage avec rainure	99	12H7	28	25,5	20	24	42	4	13,8
06255-1130X12	alésage avec rainure	129	12H7	32	30	21	24	50	4	13,8
06255-1130X14	alésage avec rainure	129	14H7	32	30	21	24	50	5	16,3
06255-1160X14	alésage avec rainure	159	14H7	40	33	22	32	57	5	16,3
06255-1160X16	alésage avec rainure	159	16H7	40	33	22	32	57	5	18,3
06255-1200X16	alésage avec rainure	198	16H7	51	31	17,5	32	60	5	18,3
06255-1200X20	alésage avec rainure	198	20H7	51	31	17,5	32	60	6	22,8
06255-1250X20	alésage avec rainure	252	20H7	55,5	39,5	24	36	71	6	22,8
06255-1250X24	alésage avec rainure	252	24H7	55,5	39,5	24	36	71	8	27,3
06255-1345X20	alésage avec rainure	346	20H7	67,5	42	24	32	79	6	22,8