


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Thermoplastique noir.
Douille : acier.

Finition :

Insert acier zingué passivé bleu.


Nota :

Les boutons étoile à serrage rapide s'utilisent sur tous les dispositifs qui se contentent d'efforts de serrage faibles. Fonctionnement grâce à un demi-filetage.

Indication de dessin :

X: La tige filetée devra être sensiblement plus longue que la hauteur «H»

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	D1	D2	D3	H	H2
06222-05	M5	25	10	5,2	16,6	9
06222-06	M6	32	13,5	6,2	20,6	11
06222-08	M8	40	13,5	8,3	24,5	13
06222-10	M10	50	19	10,3	31,2	17
06222-12	M12	63	19	12,7	39,3	21