

## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Inox coulée de précision 1.4308.  
Vis CHC ISO 4762 et écrou ISO 4032, inox.  
Vis H ISO 4017  $\varnothing$  à partir de 30 mm, inox.

**Finition :**

Polissage électrolytique.

**Nota :**

Les brides ayant un diamètre de 30 et 40 mm sont pourvues d'un cache fileté en silicone, qui protège le filetage de la vis H des impuretés et des dégradations.


**Sur demande :**

Manettes indexables pour fixation.

**Accessoires :**

- tube rond et carré 29050

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	N	P	R	S	U
29010-112	A	12,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-114	A	14,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-116	A	16,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-118	A	18,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-120	A	20,1	5,7	27	25	35	50	-	38	37	30	5	23	21	M6x18	40
29010-130	B	30,1	7	39	37,4	48	60	40	40	50	60	7	45,5	41	M8x30	-
29010-140	B	40,17	9	51,7	49,4	63	80	60	60	60	80	10	52	48,7	M10x35	-