09071-20 Aimants plats avec trou fraisé en SmCo

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Corps en acier.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).

Finition :
Corps zingué.

Nota :
Aimants plats, système blindé. Les aimants plats avec noyau en SmCo ont une adhérence trois à cinq fois supérieure à celle des aimants en AlNiCo ou en ferrite dure.

Plage de température :
280 °C max.

Montage :
Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.

Indication de dessin :
1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

Référence	D	D1	D2	H	Force d'attraction en N
09071-20-16	16±0,15	3,5	6,6	4,5	57
09071-20-20	20±0,15	4,5	9,3	6	81
09071-20-25	25±0,15	4,5	9,2	7	105
09071-20-32	32±0,2	5,5	11,5	7	235
09071-20-40	40±0,2	5,5	11,5	8	540