

## Description de l'article/illustrations du produit

INCH  
Parts

## Description

## Matière :

Forme A, G : Patin en acier, bruni, rotule en acier de décolletage.

Forme B : Inox.

Forme C : Patin en POM, rotule en acier de décolletage.

Forme D : Patin en POM, rotule en Inox.

Plaque antidérapante : élastomère thermoplastique.

## Finition :

Forme A : Rotule cémentée et brunie.

Forme G : Rotule cémentée et brunie, avec plaque anti-dérapante.

Forme B : Rotule naturelle.

Forme C : Rotule cémentée et brunie.


Forme D : Rotule naturelle.

## Nota :

La semelle absorbe les vibrations et empêche le patin de glisser.

Les contraintes indiquées dans le tableau sont des recommandations relatives aux charges statiques permanentes en présence desquelles le pied large à rotule peut être mis en œuvre.

## Dessins



## Aperçu des articles

## Pieds larges à rotule - inch

Référence	Forme	D	D1	H	H2	T	SW	Charge max. en kN
07144-1A2	A	20	1/4-20	15	2,5	8,5	10	10
07144-1A3	A	25	5/16-18	18	4	9	13	18
07144-1A4	A	32	3/8-16	22	5	10	17	20
07144-1A5	A	40	1/2-13	26	6	12	19	35
07144-1A6	A	50	5/8-11	32	7	14	24	45
07144-1A7	A	60	3/4-10	42	8	18	30	55
07144-3A2	B	20	1/4-20	15	2,5	8,5	10	10
07144-3A3	B	25	5/16-18	18	4	9	13	18
07144-3A4	B	32	3/8-16	22	5	10	17	20
07144-3A5	B	40	1/2-13	26	6	12	19	35
07144-3A6	B	50	5/8-11	32	7	14	24	45
07144-3A7	B	60	3/4-10	42	8	18	30	55
07144-5A2	C	20	1/4-20	15	2,5	8,5	10	4
07144-5A3	C	25	5/16-18	18	4	9	13	7
07144-5A4	C	32	3/8-16	22	5	10	17	10
07144-5A5	C	40	1/2-13	26	6	12	19	18
07144-5A6	C	50	5/8-11	32	7	14	24	20
07144-5A7	C	60	3/4-10	42	8	18	30	22
07144-2A2	D	20	1/4-20	15	2,5	8,5	10	4
07144-2A3	D	25	5/16-18	18	4	9	13	7
07144-2A4	D	32	3/8-16	22	5	10	17	10
07144-2A5	D	40	1/2-13	26	6	12	19	18
07144-2A6	D	50	5/8-11	32	7	14	24	20
07144-2A7	D	60	3/4-10	42	8	18	30	22
07144-4A4	G	32	3/8-16	25	5	10	17	12
07144-4A5	G	40	1/2-13	29	6	12	19	17
07144-4A6	G	50	5/8-11	35	7	14	24	20
07144-4A7	G	60	3/4-10	45	8	18	30	24

## Pieds larges à rotule - inch

Référence Forme C	Référence Forme D	D	D1	H	H2	T	SW	Charge max. en kN
07144-5A2	07144-2A2	20	1/4-20	15	2,5	8,5	10	4
07144-5A3	07144-2A3	25	5/16-18	18	4	9	13	7
07144-5A4	07144-2A4	32	3/8-16	22	5	10	17	10
07144-5A5	07144-2A5	40	1/2-13	26	6	12	19	18
07144-5A6	07144-2A6	50	5/8-11	32	7	14	24	20
07144-5A7	07144-2A7	60	3/4-10	42	8	18	30	22

## Pieds larges à rotule - inch

Référence Forme G	D	D1	H	H2	T	SW	Charge max. en kN (contraintes statiques uniquement)
07144-4A4	32	3/8-16	25	5	10	17	12
07144-4A5	40	1/2-13	29	6	12	19	17
07144-4A6	50	5/8-11	35	7	14	24	20
07144-4A7	60	3/4-10	45	8	18	30	24