


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Description du produit :**

Forme A avec cimblot.

Forme B sans cimblot.

Forme C sans cimblot avec poignée indexable.

**Matière :**

Acier de traitement.

**Finition :**

Bruni.

**Nota :**

La poignée indexable sur la forme C peut être orientée horizontalement et verticalement par pas de 30° en desserrant la vis sans tête.

**Montage :**


Voir schéma (forme A).

**Avantages :**


- Design compact et plat
- Serrage simple et rapide de composants

**Indication de dessin :**


- 1) Position de serrage initiale
- 2) Position de serrage finale
- 3) Vis sans tête



Montage:



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	R	SW	Course S	Force de serrage kN	Force FH N	Couple de serrage max. Nm
04472-00130	A	32	24	5	24	-	4,5	4	-	5	4	3	2	2	-	-	-	21	19	10	-	3	0,8	1,3	-	2,1
04472-10400	B	45	38	8	36	-	5,2	-	-	10	-	6	3	5	-	-	-	33,5	30,5	15	-	6	1	4	-	10
04472-10600	B	70	60	12	55	-	8,2	-	-	15	-	9	5	7	-	-	-	50	46	22	-	10	2	6	-	27
04472-20600	C	70	60	12	55	12	8,2	19	M5x5	15	-	9	5	7	30	46	18	50	46	22	100	-	2	6	280	-
04472-20400	C	45	38	8	36	8	5,2	13	M4x4	10	-	6	3	5	20	30	12	33,5	30,5	15	63	-	1	4	170	-

