


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps de base du volant en thermoplastique.
Moyeu en acier de classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4404.


Finition :

Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Inox brut.

Nota :


Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent sur l'arbre soit à l'aide d'une goupille transversale, soit suivant le sens axial à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349 avec assemblage par clavette.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).

Dessins



Dessins

DIN 6885-1



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2	Matière des composants	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
06262-108008	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-108010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-108012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-210010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-210012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-312512	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-312514	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-312516	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-416014	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
06262-416016	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
06262-10800802	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
06262-10801003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
06262-10801204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
06262-21001003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
06262-21001204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
06262-31251204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
06262-31251405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
06262-31251605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
06262-41601405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
06262-41601605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
06262-1080086	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-1080106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-1080126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-2100106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-2100126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-3125126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-3125146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-3125166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-4160146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-4160166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-108008026	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
06262-108010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
06262-108012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
06262-210010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
06262-210012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
06262-312512046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
06262-312514056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
06262-312516056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
06262-416014056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
06262-416016056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3
06262-0108008	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-0108010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-0108012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
06262-0210010	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-0210012	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
06262-0312512	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-0312514	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-0312516	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
06262-0416014	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
06262-0416016	alésage sans rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-

Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Finition 2	Matière des composants	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
06262-010800802	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
06262-010801003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
06262-010801204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
06262-021001003	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
06262-021001204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
06262-031251204	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
06262-031251405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
06262-031251605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
06262-041601405	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
06262-041601605	alésage avec rainure	sans vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
06262-01080086	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-01080106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-01080126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
06262-02100106	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-02100126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
06262-03125126	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-03125146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-03125166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
06262-04160146	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-04160166	alésage sans rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
06262-0108008026	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
06262-0108010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
06262-0108012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
06262-0210010036	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
06262-0210012046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
06262-0312512046	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
06262-0312514056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
06262-0312516056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
06262-0416014056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
06262-0416016056	alésage avec rainure	avec vis de serrage	acier inoxydable	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3