


## Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier de traitement.

**Finition :**

forgé, zingué noir.

**Nota :**

Pour réduire l'usure de la vis de réglage, nous recommandons d'utiliser de la pâte de vissage.

Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n'existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.

L'élément de bridage, l'élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.

**Utilisation :**

L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans paliers et de serrer la pièce.

**Avantages :**

- Force de serrage très élevée de 30 à 49 kN.
- Hauteur réduite.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans paliers.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.


**Accessoires :**

Rehausse 04630.

Patins en inox 04631.

Patins en plastique 04631-01.

Dessins



Aperçu des articles

Bride de serrage

Référence	Finition 1	H2	A min.	A max.	B	B1	Largueur de la rainure	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	L2	L3	SW	Force de serrage kN	Couple de serrage M1 Nm	Couple de serrage M2 Nm
04629-112135	version longue	6-68	13	110	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	85	135	132	25	115	8	30	100	70
04629-116135	version longue	6-68	16	114	54	18	18	M16	17	M16	M8	36	85	135	162	28	115	8	30	100	150
04629-116155	version longue	5-80	16	134	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	105	155	163	32	131	10	43	220	150
04629-120175	version longue	7-88	19	165	75	25	22	M20	21	M24	M10	52	125	175	193	36	146,5	12	49	220	200
04629-210065	version courte	5-38	15	50	45	13	12	M10	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	35
04629-212065	version courte	5-38	15	50	45	13	14	M12	-	M12	M6	30	58	65	11	-	47,5	6	22	50	40
04629-212095	version courte	6-50	12	82	54	18	14	M12	13	M16	M8	36	78	95	122	20	76	8	32	120	70
04629-216110	version courte	6-50	15	95	60	20	18	M16	17	M20	M8	42	92	110	152	26	87	10	40	150	150
04629-118176	version longue	7-88	36	165	75	25	20	M18	21	M24	M10	52	125	176	203	36	146,5	12	44	180	160
04629-124203	version longue	8-102	63	180	90	30	28	M24	24,5	M24	M10	57	143	203	234	45	164,5	12	60	300	280