## Description de l'article/illustrations du produit







## Description

**Matière :**
Corps en Inox.
Boulon en Inox.
Broche en Inox.
Bouton en Inox.

**Finition :**
Corps : naturel.
Boulon : naturel.
Broche naturelle.
Bouton en inox, naturel.

**Nota :**
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d'épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.

**Accessoires :**
Plaques de bridage 05592

**Indication de dessin :**
1) Plaque

## Dessins




## Aperçu des articles

## Aperçu des articles

### Verrou quart de tour acier inoxydable, plat

| Référence | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | P1 | Force de retenue N | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance thermique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05591-15162 | 15,5 | 14 | 25 | 20 | 21 | 11,5 | 6,5 | 60 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 1,2 | 5 | 60 | 1,8 | ≤180 °C |
| 05591-18172 | 17 | 18 | 34 | 32 | 28 | 15,4 | 10 | 90 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,6 | 8 | 90 | 3,2 | ≤180 °C |
| 05591-18232 | 23 | 18 | 34 | 32 | 28 | 15,4 | 10 | 90 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 12 | 12-20 | 2,6 | 8 | 90 | 3,2 | ≤180 °C |