

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Thermoplastique.

Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.

Finition :

Noir.

Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.

Nota :

Les brides articulées sont réglables progressivement de 180°.

La taille de base pour les tubes ronds est de $\varnothing 18$ mm ou $\varnothing 30$ mm. Pour serrer des tubes plus petits ou pour passer de rond en carré utiliser le réducteur 29042.

Sur demande :

Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.

Accessoires :

- réducteur 29042
- tube rond et carré 29050


À noter :

Couple de serrage des vis de blocage :

M6 : 10 Nm

M8 : 25 Nm

Dessins



Aperçu des articles

Référence	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	R	S
29034-18	18	18	30	25	26,5	25	45	90	45	21	34	M6x18
29034-30	30	30	45	40	41,5	40	68	136	68	28,5	52,5	M8x25