

## Description de l'article/illustrations du produit



|                        |                                 |                               |                                |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| gris foncé<br>RAL 7021 | orangé pur<br>RAL 2004          | vert $\Delta = 2$<br>RAL 6032 | bleu signalisation<br>RAL 5017 |
| gris clair<br>RAL 7035 | rouge signalisation<br>RAL 3020 | jaune colza<br>RAL 1021       |                                |

## Description

## Matériau :

Thermoplastique, gris foncé.  
Insert ou tige fileté en acier 5.8.

## Finition :

Acier zingué passivé bleu

## Indication de dessin :

Forme D : insert taraudé, sans pastille


Forme K : insert taraudé, avec pastille

Forme E : insert lisse, sans pastille

Forme H : insert lisse, avec pastille

Forme L : tige fileté

## Dessins



## Aperçu des articles

| Référence   | Forme | Couleur capsule        | Taille | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T  | L |
|-------------|-------|------------------------|--------|-----|----|------|----|----|----|---|
| 06266-1105  | D     | -                      | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| 06266-1106  | D     | -                      | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| 06266-1108  | D     | -                      | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 14 | - |
| 06266-1208  | D     | -                      | 2      | M8  | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| 06266-1210  | D     | -                      | 2      | M10 | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| 06266-1310  | D     | -                      | 3      | M10 | 63 | 22   | 40 | 17 | 14 | - |
| 06266-1312  | D     | -                      | 3      | M12 | 63 | 22   | 40 | 17 | 18 | - |
| 06266-2105  | K     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21051 | K     | orange RAL 2004        | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21052 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21053 | K     | bleu RAL 5017          | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21055 | K     | gris clair RAL 7035    | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21056 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21057 | K     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M5  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-2106  | K     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21061 | K     | orange RAL 2004        | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21062 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21063 | K     | bleu RAL 5017          | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21065 | K     | gris clair RAL 7035    | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21066 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-21067 | K     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-2108  | K     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-21081 | K     | orange RAL 2004        | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-21082 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-21083 | K     | bleu RAL 5017          | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-21085 | K     | gris clair RAL 7035    | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-21086 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-21087 | K     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 14 | - |
| 06266-2208  | K     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22081 | K     | orange RAL 2004        | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22082 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22083 | K     | bleu RAL 5017          | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22085 | K     | gris clair RAL 7035    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22086 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22087 | K     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-2210  | K     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22101 | K     | orange RAL 2004        | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22102 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22103 | K     | bleu RAL 5017          | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22105 | K     | gris clair RAL 7035    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22106 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-22107 | K     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | - |
| 06266-2310  | K     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-23101 | K     | orange RAL 2004        | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-23102 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-23103 | K     | bleu RAL 5017          | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-23105 | K     | gris clair RAL 7035    | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-23106 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-23107 | K     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | - |
| 06266-2312  | K     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-23121 | K     | orange RAL 2004        | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-23122 | K     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-23123 | K     | bleu RAL 5017          | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-23125 | K     | gris clair RAL 7035    | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-23126 | K     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-23127 | K     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M12 | 63 | 22   | 41 | 17 | 18 | - |
| 06266-3106  | E     | -                      | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 30 | 13 | 10 | - |
| 06266-3208  | E     | -                      | 2      | 8   | 50 | 18   | 35 | 15 | 14 | - |
| 06266-3310  | E     | -                      | 3      | 10  | 63 | 22   | 40 | 17 | 14 | - |
| 06266-4106  | H     | gris foncé RAL 7021    | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-41061 | H     | orange RAL 2004        | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-41062 | H     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-41063 | H     | bleu RAL 5017          | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-41065 | H     | gris clair RAL 7035    | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |
| 06266-41066 | H     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | 6   | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | - |

## Aperçu des articles

| Référence      | Forme | Couleur capsule        | Taille | D  | D1 | D2   | H  | H1 | T  | L  |
|----------------|-------|------------------------|--------|----|----|------|----|----|----|----|
| 06266-41067    | H     | jaune colza RAL 1021   | 1      | 6  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 | -  |
| 06266-4208     | H     | gris foncé RAL 7021    | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-42081    | H     | orange RAL 2004        | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-42082    | H     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-42083    | H     | bleu RAL 5017          | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-42085    | H     | gris clair RAL 7035    | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-42086    | H     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-42087    | H     | jaune colza RAL 1021   | 2      | 8  | 50 | 18   | 36 | 15 | 14 | -  |
| 06266-4310     | H     | gris foncé RAL 7021    | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-43101    | H     | orange RAL 2004        | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-43102    | H     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-43103    | H     | bleu RAL 5017          | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-43105    | H     | gris clair RAL 7035    | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-43106    | H     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-43107    | H     | jaune colza RAL 1021   | 3      | 10 | 63 | 22   | 41 | 17 | 14 | -  |
| 06266-5105X10  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51051X10 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51052X10 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51053X10 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51055X10 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51056X10 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51057X10 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-5105X20  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51051X20 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51052X20 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51053X20 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51055X20 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51056X20 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51057X20 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-5105X40  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51051X40 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51052X40 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51053X40 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51055X40 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51056X40 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51057X40 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-5106X10  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51061X10 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51062X10 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51063X10 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51065X10 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51066X10 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-51067X10 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 10 |
| 06266-5106X20  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51061X20 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51062X20 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51063X20 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51065X20 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51066X20 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-51067X20 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 20 |
| 06266-5106X40  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51061X40 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51062X40 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51063X40 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51065X40 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51066X40 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-51067X40 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 40 |
| 06266-5108X15  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-51081X15 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-51082X15 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-51083X15 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-51085X15 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-51086X15 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-51087X15 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 15 |
| 06266-5108X30  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | -  | 30 |

## Aperçu des articles

| Référence      | Forme | Couleur capsule        | Taille | D   | D1 | D2   | H  | H1 | T | L  |
|----------------|-------|------------------------|--------|-----|----|------|----|----|---|----|
| 06266-51081X30 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| 06266-51082X30 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| 06266-51083X30 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| 06266-51085X30 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| 06266-51086X30 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| 06266-51087X30 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 30 |
| 06266-5108X60  | L     | gris foncé RAL 7021    | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-51081X60 | L     | orange RAL 2004        | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-51082X60 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-51083X60 | L     | bleu RAL 5017          | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-51085X60 | L     | gris clair RAL 7035    | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-51086X60 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-51087X60 | L     | jaune colza RAL 1021   | 1      | M8  | 40 | 16,5 | 31 | 13 | - | 60 |
| 06266-5208X15  | L     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-52081X15 | L     | orange RAL 2004        | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-52082X15 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-52083X15 | L     | bleu RAL 5017          | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-52085X15 | L     | gris clair RAL 7035    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-52086X15 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-52087X15 | L     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 15 |
| 06266-5208X30  | L     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52081X30 | L     | orange RAL 2004        | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52082X30 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52083X30 | L     | bleu RAL 5017          | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52085X30 | L     | gris clair RAL 7035    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52086X30 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52087X30 | L     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-5208X60  | L     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52081X60 | L     | orange RAL 2004        | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52082X60 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52083X60 | L     | bleu RAL 5017          | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52085X60 | L     | gris clair RAL 7035    | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52086X60 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52087X60 | L     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M8  | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-5210X20  | L     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-52101X20 | L     | orange RAL 2004        | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-52102X20 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-52103X20 | L     | bleu RAL 5017          | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-52105X20 | L     | gris clair RAL 7035    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-52106X20 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-52107X20 | L     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 20 |
| 06266-5210X30  | L     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52101X30 | L     | orange RAL 2004        | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52102X30 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52103X30 | L     | bleu RAL 5017          | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52105X30 | L     | gris clair RAL 7035    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52106X30 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-52107X30 | L     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 30 |
| 06266-5210X60  | L     | gris foncé RAL 7021    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52101X60 | L     | orange RAL 2004        | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52102X60 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52103X60 | L     | bleu RAL 5017          | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52105X60 | L     | gris clair RAL 7035    | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52106X60 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-52107X60 | L     | jaune colza RAL 1021   | 2      | M10 | 50 | 18   | 36 | 15 | - | 60 |
| 06266-5310X20  | L     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-53101X20 | L     | orange RAL 2004        | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-53102X20 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-53103X20 | L     | bleu RAL 5017          | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-53105X20 | L     | gris clair RAL 7035    | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-53106X20 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-53107X20 | L     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 20 |
| 06266-5310X30  | L     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53101X30 | L     | orange RAL 2004        | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53102X30 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M10 | 63 | 22   | 41 | 17 | - | 30 |

## Aperçu des articles

| Référence      | Forme | Couleur capsule        | Taille | D   | D1 | D2 | H  | H1 | T | L  |
|----------------|-------|------------------------|--------|-----|----|----|----|----|---|----|
| 06266-53103X30 | L     | bleu RAL 5017          | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53105X30 | L     | gris clair RAL 7035    | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53106X30 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53107X30 | L     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-5310X60  | L     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53101X60 | L     | orange RAL 2004        | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53102X60 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53103X60 | L     | bleu RAL 5017          | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53105X60 | L     | gris clair RAL 7035    | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53106X60 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53107X60 | L     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-5312X30  | L     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53121X30 | L     | orange RAL 2004        | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53122X30 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53123X30 | L     | bleu RAL 5017          | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53125X30 | L     | gris clair RAL 7035    | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53126X30 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-53127X30 | L     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 30 |
| 06266-5312X60  | L     | gris foncé RAL 7021    | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53121X60 | L     | orange RAL 2004        | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53122X60 | L     | vert sécurité RAL 6032 | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53123X60 | L     | bleu RAL 5017          | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53125X60 | L     | gris clair RAL 7035    | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53126X60 | L     | rouge trafic RAL 3020  | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |
| 06266-53127X60 | L     | jaune colza RAL 1021   | 3      | M12 | 63 | 22 | 41 | 17 | - | 60 |