

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Cuerpo base de aluminio.
Cubierta termoplástica PA6.
Tornillo de sujeción de acero inoxidable.




Versión:

Cuerpo base negro anodizado.
Cubierta gris claro RAL 7035.
Tornillo de sujeción de acabado natural.

A petición:

Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.

Planos



Nuestros productos

Referencia	D	D1	D4	H	H2	T
06096-27085	8	27	M4	18	5,5	11
06096-27105	10	27	M4	18	5,5	11
06096-34105	10	34	M5	21	7	14
06096-34125	12	34	M5	21	7	14
06096-42125	12	42	M5	24,5	8,5	15
06096-42145	14	42	M5	24,5	8,5	15