

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



## Descripción

**Material:**

Carcasa de acero.  
Núcleo magnético de AlNiCo.

**Versión:**

Cincado.

**Indicación:**

Sistema blindado. Diámetro "D" sin tolerancia de ajuste. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida "H1" sin perjuicio de la fuerza de adherencia.


**Rango de temperatura:**

450 °C máx.

**Indicación sobre el dibujo:**

1) Superficie de adherencia

## Planos



## Nuestros productos

Referencia	D	H	H1	Fuerza de adherencia N
09061-01	6	20	12	1,5
09061-02	8	20	11	3,5
09061-03	10	20	10	7
09061-04	13	20	9	10
09061-05	16	20	5	18
09061-06	20	25	6	42

## Nuestros productos

Referencia	D	H	H1	Fuerza de adherencia N
09061-07	25	35	10	96
09061-08	32	40	8	180
09061-09	40	50	10	240