

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Gris antracita RAL 7021	Naranja puro RAL 2004	Verde señal RAL 6032	Azul tráfico RAL 5017
Gris claro RAL 7035	Rojo tráfico RAL 3020	Amarillo colza RAL 1021	

Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.


Casquillo o perno roscado de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión:

Acero cromado en azul.

Acero inoxidable con acabado natural.

Planos



Nuestros productos

Botones moleteados con rosca interior

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-104	acero	gris antracita RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1041	acero	naranja RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1042	acero	verde señal RAL 6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1043	acero	azul RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1045	acero	gris claro RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1046	acero	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-1047	acero	amarillo colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-105	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1051	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1052	acero	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1053	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1055	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1056	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-1057	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-106	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1061	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1062	acero	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1063	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1065	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1066	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-1067	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-208	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2081	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2082	acero	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2083	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2085	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-2087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-308	acero	gris antracita RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3081	acero	naranja RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3082	acero	verde señal RAL 6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3083	acero	azul RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3085	acero	gris claro RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3086	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-3087	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-310	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3101	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3102	acero	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3103	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3105	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3106	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-3107	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-0104	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01041	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01042	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01043	acero inoxidable	azul RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01045	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01046	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-01047	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
06092-0105	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01051	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01052	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01053	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01055	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01056	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-01057	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
06092-0106	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01061	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01062	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01063	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01065	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01066	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-01067	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
06092-0208	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02082	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-02087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
06092-0308	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03081	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03082	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03083	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03085	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03086	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-03087	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
06092-0310	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03101	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-03102	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03103	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03105	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03106	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-03107	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
06092-105X10	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1051X10	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1052X10	acero	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1053X10	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1055X10	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1056X10	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-1057X10	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-105X12	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1051X12	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1052X12	acero	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1053X12	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1055X12	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1056X12	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-1057X12	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-105X15	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1051X15	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1052X15	acero	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1053X15	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1055X15	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1056X15	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-1057X15	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-105X20	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1051X20	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1052X20	acero	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1053X20	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1055X20	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1056X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-1057X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-105X25	acero	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1051X25	acero	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1052X25	acero	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1053X25	acero	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1055X25	acero	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1056X25	acero	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-1057X25	acero	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-106X15	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1061X15	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1062X15	acero	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1063X15	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1065X15	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1066X15	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-1067X15	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-106X20	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1061X20	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1062X20	acero	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1063X20	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1065X20	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1066X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-1067X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-106X25	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1061X25	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1062X25	acero	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1063X25	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1065X25	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1066X25	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-1067X25	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-106X30	acero	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1061X30	acero	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1062X30	acero	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1063X30	acero	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-1065X30	acero	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1066X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-1067X30	acero	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-208X20	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2081X20	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2082X20	acero	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2083X20	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2085X20	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2086X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-2087X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-208X25	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2081X25	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2082X25	acero	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2083X25	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2085X25	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2086X25	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-2087X25	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-208X30	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2081X30	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2082X30	acero	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2083X30	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2085X30	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2086X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-2087X30	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-208X40	acero	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2081X40	acero	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2082X40	acero	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2083X40	acero	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2085X40	acero	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2086X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-2087X40	acero	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-310X20	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3101X20	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3102X20	acero	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3103X20	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3105X20	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3106X20	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-3107X20	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-310X30	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3101X30	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3102X30	acero	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3103X30	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3105X30	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3106X30	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-3107X30	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-310X40	acero	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3101X40	acero	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3102X40	acero	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3103X40	acero	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3105X40	acero	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3106X40	acero	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-3107X40	acero	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-0105X10	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01051X10	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01052X10	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01053X10	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01055X10	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01056X10	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-01057X10	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
06092-0105X12	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01051X12	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01052X12	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01053X12	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01055X12	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-01056X12	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-01057X12	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
06092-0105X15	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01051X15	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01052X15	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01053X15	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01055X15	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01056X15	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-01057X15	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
06092-0105X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01051X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01052X20	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01053X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01055X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01056X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-01057X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
06092-0105X25	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01051X25	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01052X25	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01053X25	acero inoxidable	azul RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01055X25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01056X25	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-01057X25	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
06092-0106X15	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01061X15	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01062X15	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01063X15	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01065X15	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01066X15	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-01067X15	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
06092-0106X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01061X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01062X20	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01063X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01065X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01066X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-01067X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
06092-0106X25	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01061X25	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01062X25	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01063X25	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01065X25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01066X25	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-01067X25	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
06092-0106X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01061X30	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01062X30	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01063X30	acero inoxidable	azul RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01065X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01066X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-01067X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
06092-0208X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02081X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02082X20	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02083X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02085X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02086X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-02087X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
06092-0208X25	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02081X25	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02082X25	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02083X25	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02085X25	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02086X25	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-02087X25	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
06092-0208X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30

Nuestros productos

Referencia	Material del casquillo	Color cubierta	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
06092-02081X30	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02082X30	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02083X30	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02085X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02086X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-02087X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
06092-0208X40	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02081X40	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02082X40	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02083X40	acero inoxidable	azul RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02085X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02086X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-02087X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
06092-0310X20	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03101X20	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03102X20	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03103X20	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03105X20	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03106X20	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-03107X20	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
06092-0310X30	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03101X30	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03102X30	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03103X30	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03105X30	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03106X30	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-03107X30	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
06092-0310X40	acero inoxidable	gris antracita RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03101X40	acero inoxidable	naranja RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03102X40	acero inoxidable	verde señal RAL 6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03103X40	acero inoxidable	azul RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03105X40	acero inoxidable	gris claro RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03106X40	acero inoxidable	rojo tráfico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
06092-03107X40	acero inoxidable	amarillo colza RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40