

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.

Versión:

Acero cromado en azul.


Indicación:

Forma H: sin perforación transversal

Forma M: con perforación transversal y tornillo de sujeción

Gris antracita RAL 7021	Naranja puro RAL 2004	Verde señal RAL 6032	Azul tráfico RAL 5017
Gris claro RAL 7035	Rojo tráfico RAL 3020	Amarillo colza RAL 1021	

Planos



Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
06268-2106	H	gris antracita RAL 7021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21061	H	naranja RAL 2004	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

Nuestros productos

Referencia	Forma	Color cubierta	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
06268-21062	H	verde señal RAL 6032	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21063	H	azul RAL5017	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21065	H	gris claro RAL 7035	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21066	H	rojo tráfico RAL 3020	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-21067	H	amarillo colza RAL 1021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
06268-2206	H	gris antracita RAL 7021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22061	H	naranja RAL 2004	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22062	H	verde señal RAL 6032	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22063	H	azul RAL5017	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22065	H	gris claro RAL 7035	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22066	H	rojo tráfico RAL 3020	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-22067	H	amarillo colza RAL 1021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
06268-2308	H	gris antracita RAL 7021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23081	H	naranja RAL 2004	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23082	H	verde señal RAL 6032	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23083	H	azul RAL5017	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23085	H	gris claro RAL 7035	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23086	H	rojo tráfico RAL 3020	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-23087	H	amarillo colza RAL 1021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
06268-1106	M	gris antracita RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11061	M	naranja RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11062	M	verde señal RAL 6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11063	M	azul RAL5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11065	M	gris claro RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11066	M	rojo tráfico RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-11067	M	amarillo colza RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
06268-1206	M	gris antracita RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12061	M	naranja RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12062	M	verde señal RAL 6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12063	M	azul RAL5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12065	M	gris claro RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12066	M	rojo tráfico RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-12067	M	amarillo colza RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
06268-1308	M	gris antracita RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13081	M	naranja RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13082	M	verde señal RAL 6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13083	M	azul RAL5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13085	M	gris claro RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13086	M	rojo tráfico RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
06268-13087	M	amarillo colza RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14