

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.

Nota :

La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.

Sur demande :

Longueurs 800 mm et 1000 mm en fonte grise.

Indication de dessin :


Surfaces usinées: $\pm 0,25$ mm

Tolérances sur longueur:



≤ 200 mm: $+3/+10$

de 201 mm à 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	L = Longueur	B	H	S
01680-01X	fonte grise	150/300	32	32	8

Aperçu des articles

Référence	Matière du corps de base	L = Longueur	B	H	S
01680-02X	fonte grise	150/300	40	40	10
01680-03X	fonte grise	150/300/600	63	63	12
01680-04X	fonte grise	200/300/600/800	80	80	16
01680-05X	fonte grise	200/300/600/1000	100	100	20
01680-06X	fonte grise	200/300/600/1000	125	125	20
01680-07X	fonte grise	200/300/600	160	160	25
01680-08X	fonte grise	200/300/600	200	200	32
01680-09X	fonte grise	300/600	250	250	36
01680-10X	fonte grise	300/600	250	200	36
01680-11X	fonte grise	300/600	315	200	36
01680-201X	aluminium	150/300	32	32	8
01680-202X	aluminium	150/300	40	40	10
01680-203X	aluminium	150/300/600	63	63	12
01680-204X	aluminium	200/300/600/800	80	80	16
01680-205X	aluminium	200/300/600/1000	100	100	20
01680-206X	aluminium	200/300/600/1000	125	125	20
01680-207X	aluminium	200/300/600	160	160	25
01680-208X	aluminium	200/300/600	200	200	32
01680-209X	aluminium	300/600	250	250	36
01680-210X	aluminium	300/600	250	200	36
01680-211X	aluminium	300/600	315	200	36