

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Polyamide PA6.


Finition :
noir.

Nota :
Éléments de liaison pour le logement et la fixation de chaînes porte-câbles ou de tubes ondulés.

Les éléments de liaison sont utilisés là où les chaînes porte-câbles/tubes ondulés doivent être maintenus.

Plage de température :
-45 °C à +105 °C (brièvement jusqu'à +150 °C).


Montage :
L'ouverture et la fermeture de ces éléments de fixation s'effectuent sans outil grâce à une fermeture en plastique. Les mors intérieurs sont composés de deux demi-coques identiques qui doivent être montées sur la chaîne porte-câbles au moyen d'assemblages de trous et de broches. Les mors montés autour de la chaîne porte-câbles sont insérés dans l'élément de fixation et permettent un maintien ferme de la chaîne porte-câbles grâce au profilage intérieur.



Description de l'article/illustrations du produit



Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Taille nominale
80855-06-07011	A	standard	70
80855-06-07021	B	Fixation sur la face avant	70

