

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

## Material:

Aço C45.

A partir de 38 dentes fornecimento em ferro fundido cinzento GG22.

## Versão:

com superfície sem tratamento, não temperado.


## Indicação:

Pinhões com cubo unilateral para correntes de rolos, conforme DIN ISO 606.

As rodas dentadas possuem um furo de centragem e já são pré-furadas (variável de acordo com a técnica de produção). Por este motivo, a dimensão D3 máx.

denominada na tabela é o valor máximo do furo com o qual as rodas dentadas são fornecidas. Esta pré-furagem / furo de centragem pode ser complementada pelo cliente com um furo de ajuste, furo de ajuste com rasgo ou com furo roscado. Como alternativa, o cliente pode inserir buchas para reduzir o diâmetro.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

| Código do artigo  | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm    | Quantidade de dentes | D    | D1    | D2 | D3 máx. | B1  | L  | C   | R  |
|-------------------|---------|----------------|-------------|----------------------|------|-------|----|---------|-----|----|-----|----|
| 22252-10120516008 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 8                    | 38   | 33,18 | 20 | 10      | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516009 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 9                    | 42   | 37,13 | 24 | 10      | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516010 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 10                   | 45,9 | 41,1  | 26 | 10      | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516011 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 11                   | 49,9 | 45,07 | 29 | 10      | 7,2 | 25 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516012 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 12                   | 53,9 | 49,07 | 33 | 10      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516013 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 13                   | 57,9 | 53,06 | 37 | 10      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516014 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 14                   | 61,9 | 57,07 | 41 | 10      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516015 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 15                   | 65,9 | 61,09 | 45 | 10      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516016 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 16                   | 69,9 | 65,1  | 50 | 12      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516017 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 17                   | 74   | 69,11 | 52 | 12      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516018 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 18                   | 78   | 73,14 | 56 | 12      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo  | Nº. ISO | Passo polegada | Passo mm    | Quantidade de dentes | D     | D1     | D2 | D3 máx. | B1  | L  | C   | R  |
|-------------------|---------|----------------|-------------|----------------------|-------|--------|----|---------|-----|----|-----|----|
| 22252-10120516019 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 19                   | 82    | 77,16  | 60 | 12      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516020 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 20                   | 86    | 81,19  | 64 | 12      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516021 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 21                   | 90,1  | 85,22  | 68 | 14      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516022 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 22                   | 94,1  | 89,24  | 70 | 14      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516023 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 23                   | 98,1  | 93,27  | 70 | 14      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516024 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 24                   | 102,1 | 97,29  | 70 | 14      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516025 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 25                   | 106,2 | 101,33 | 70 | 14      | 7,2 | 28 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516026 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 26                   | 110,2 | 105,36 | 70 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516027 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 27                   | 114,2 | 109,4  | 70 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516028 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 28                   | 118,3 | 113,42 | 70 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516029 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 29                   | 122,3 | 117,46 | 80 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516030 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 30                   | 126,3 | 121,5  | 80 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516031 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 31                   | 130,4 | 125,54 | 90 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516032 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 32                   | 134,4 | 129,56 | 90 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516033 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 33                   | 138,4 | 133,6  | 90 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516034 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 34                   | 142,5 | 137,64 | 90 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516035 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 35                   | 146,5 | 141,68 | 90 | 16      | 7,2 | 30 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516036 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 36                   | 150,6 | 145,72 | 90 | 16      | 7,2 | 35 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516037 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 37                   | 154,6 | 149,76 | 90 | 16      | 7,2 | 35 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516038 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 38                   | 158,6 | 153,8  | 70 | 24      | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516045 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 45                   | 188,6 | 182,07 | 70 | 24      | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516057 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 57                   | 237,1 | 230,54 | 70 | 24      | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516076 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 76                   | 313,9 | 307,33 | 80 | 24      | 7,2 | 40 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516095 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 95                   | 390,7 | 384,11 | 80 | 24      | 7,2 | 45 | 1,3 | 13 |
| 22252-10120516114 | 08 B-1  | 1/2X5/16       | 12,7 x 7,75 | 114                  | 467,4 | 460,9  | 80 | 24      | 7,2 | 45 | 1,3 | 13 |