

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

**Indicação:**

A barra articulada em 4 partes é fixada de maneira central, através de um botão de fixação. Ajuste através de uma regulagem de precisão.

## Visão geral dos artigos

| Código do artigo | Altura total | Raio de ação | Comprimento da base magnética | Largura da base magnética | Altura da base magnética | Força de aderência N |
|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 31100-01         | 310          | 260          | 61                            | 50                        | 55                       | 600                  |
| 31100-02         | 480          | 400          | 76                            | 50                        | 55                       | 900                  |

| Código do artigo | Versão             | Rosca de conexão | Altura total | Raio de ação |
|------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
| 31100-11         | sem base magnética | M8x8             | 255          | 260          |
| 31100-12         | sem base magnética | M10x11           | 425          | 400          |