Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Carcaça em chapa de aço forte.
Rodas em PA 6 de alta qualidade.

Versão:
Carcaça prensada.

Indicação:
Através dos casquilhos de apoio endurecidos, os rodízios são especialmente resistentes contra impactos e batidas.
As rodas possuem uma alta resistência à abrasão. Eixo da roda aparafusado.

Desenhos

Rodízio industrial fixo





Visão geral dos artigos

Código do artigo	Denominação	Versão 1	Mancal da roda	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	Capacidade de carga kg
95040-075321	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	mancal de deslizamento	32	60	-	85	75	9	100	80	118	300
95040-075324	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	rolamento de esferas	32	60	-	85	75	9	100	80	118	300
95040-100371	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	mancal de deslizamento	37	60	-	85	100	9	100	80	140	500
95040-100374	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	rolamento de esferas	37	60	-	85	100	9	100	80	140	500
95040-125401	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	mancal de deslizamento	40	60	-	85	125	9	100	80	165	700
95040-125404	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	rolamento de esferas	40	60	-	85	125	9	100	80	165	700
95040-150501	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	mancal de deslizamento	50	80	75	110	150	11	140	105	197	800
95040-150504	Rodízio industrial fixo	sem sistema de bloqueio	rolamento de esferas	50	80	75	110	150	11	140	105	197	800

Visão geral dos artigos