

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Termoplástico.

Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.

Versão:

preto.

Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.

Indicação:

Os tamanhos básicos para tubos redondos correspondem a Ø18 mm ou Ø30 mm. Na fixação de tubos menores ou na mudança de tubos redondos para quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras 29042.

Sob consulta:


Alavanca para fixação em plástico.

Acessórios:

- Buchas redutoras 29042
- Tubos redondos e quadrados 29050



Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	P	R	S
29006-1818	18	18	30,5	25	30	34	25	55,5	64,5	43	21	49,5	M6x18
29006-3030	30	30	45	40	45	52,5	40	85	97,5	65	28,5	75,5	M8x25