

## Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

## Material:

Aço.

## Versão:


peça zincada e passivada.

## Indicação:

Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.

## Desenhos

Forma C  
Sem presilha de segurança



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Versão	Material do corpo básico	D1	D2	D3	D4	A	L2	L3	E	SW
27650-0805	C	rosca direita	aço	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-1006	C	rosca direita	aço	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-1308	C	rosca direita	aço	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-1610	C	rosca direita	aço	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-1612	C	rosca direita	aço	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-1914	C	rosca direita	aço	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-1916	C	rosca direita	aço	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16
27650-080501	C	rosca esquerda	aço	8	M5	8	M5	22	10,2	9	10,2	7
27650-100601	C	rosca esquerda	aço	10	M6	10	M6	25	12,5	11	11,5	8
27650-130801	C	rosca esquerda	aço	13	M8	13	M8	30	16,5	13	14	11
27650-161001	C	rosca esquerda	aço	16	M10	16	M10	35	20	16	15,5	13
27650-161201	C	rosca esquerda	aço	16	M12	16	M12	35	20	16	15,5	13
27650-191401	C	rosca esquerda	aço	19	M14x1,5	22	M14x1,5	45	28	20	21,5	16
27650-191601	C	rosca esquerda	aço	19	M16	22	M16	45	28	20	21,5	16

