

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:


Aço ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:

Aço zincado.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Forma	A	A1	A2	B	D	D1	L	L1	R	T	Resistência N
27657-10410	Aço	B	19	4,25	10	10	4	3,4	5	2	4	1,5	180
27657-10610	Aço	B	19	4,25	10	10	6	3,4	7	4	4	1,5	180
27657-10616	Aço	B	40	10	16	20	6	4,3	7	4	10	2	500
27657-10816	Aço	B	40	10	16	20	8	4,3	11	5	10	2	1200
27657-104101	Aço inoxidável	B	19	4,25	10	10	4	3,4	5	2	4	1,5	180
27657-106101	Aço inoxidável	B	19	4,25	10	10	6	3,4	7	4	4	1,5	180
27657-106161	Aço inoxidável	B	40	10	16	20	6	4,3	7	4	10	2	500
27657-108161	Aço inoxidável	B	40	10	16	20	8	4,3	11	5	10	2	1200