

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

**Descrição****Material:**

Carcaça de aço.

Versão:

Carcaça brunida.

Indicação:


A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada aos mancais de rolamento livre 24074 e às carcaças para porcas flangeadas 24070. As caixas são aparafusáveis tanto pelo lado superior como inferior e podem ser fixadas por dois pinos esféricos ou cilíndricos. Bordas de batente em ambos os lados facilitam o alinhamento da unidade.

Mancais fixos completamente prontos para montagem com rolamentos de alta precisão, pré-fixados com duas fileiras e um ângulo de pressão de 60°. Estes mancais suportam tanto forças radiais quanto axiais de ambas as direções. Devido à pré-carga, proporcionam alta rigidez, concentricidade, precisão no posicionamento da ferramenta e repetibilidade.

Indicação de desenho:

- 1) Rolamento axial de esferas de contato angular
- 2) Porca ranhurada M

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Para fuso de Ø	B	B1	B2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E	E1	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	M	T
24072-010	16	86	50	52	10	7,7	8,4	M10	32	50	68	23	58	32	22	7	15	37	8,5	20	M10x1	15
24072-012	20	94	58	60	12	7,7	8,4	M10	32	55	77	25	64	34	22	7	17	42	8,5	25	M12x1	15
24072-015	20	108	63	66	15	9,7	10,5	M12	32	60	88	29	72	39	27	10	19	46	10,5	25	M15x1	18
24072-017	25	108	63	66	17	9,7	10,5	M12	36	62	88	29	72	39	27	10	19	46	10,5	25	M17x1	18
24072-020	32	112	70	72	20	9,7	10,5	M12	43	68	92	29	78	42	27	10	20	49	10,5	28	M20x1	18

Código do artigo	Capacidade de carga dinâmica N	Capacidade de carga estática N	Rigidez K (N/µm)
24072-010	13400	18800	325
24072-012	16900	24700	375
24072-015	17900	28000	400
24072-017	18800	31000	450
24072-020	26000	47000	650

