Descrição do artigo/Imagens dos produtos





Descrição

Material:
Aço temperado classe de qualidade 10, EN AW-7075 ou aço inoxidável 1.4571.

Versão:
Aço temperado (cor preta).
Alumínio ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Indicação:
As porcas para ranhuras em T de alumínio possuem encaixes roscados de aço.

Resistência da versão em aço inoxidável:
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Desenhos



Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Largura de ranhura	B	B1	D	H	H1	L
07060-05	aço temperado	peça temperada (preto)	6	10	5,6	M5	8	4	10
07060-06	aço temperado	peça temperada (preto)	8	13	7,6	M6	10	6	13
07060-061	aço temperado	peça temperada (preto)	10	15	9,6	M6	12	6	15
07060-08	aço temperado	peça temperada (preto)	10	15	9,6	M8	12	6	15
07060-081	aço temperado	peça temperada (preto)	12	18	11,6	M8	14	7	18
07060-10	aço temperado	peça temperada (preto)	12	18	11,6	M10	14	7	18
07060-082	aço temperado	peça temperada (preto)	14	22	13,6	M8	16	8	22
07060-101	aço temperado	peça temperada (preto)	14	22	13,6	M10	16	8	22
07060-12	aço temperado	peça temperada (preto)	14	22	13,6	M12	16	8	22
07060-121	aço temperado	peça temperada (preto)	16	25	15,6	M12	18	9	25
07060-14	aço temperado	peça temperada (preto)	16	25	15,6	M14	18	9	25
07060-122	aço temperado	peça temperada (preto)	18	28	17,6	M12	20	10	28
07060-141	aço temperado	peça temperada (preto)	18	28	17,6	M14	20	10	28

07060 Porcas para ranhuras em T (Porcas T) DIN 508 ampliada

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	Superfície Corpo básico	Largura de ranhura	B	B1	D	H	H1	L
07060-16	aço temperado	peça temperada (preto)	18	28	17,6	M16	20	10	28
07060-123	aço temperado	peça temperada (preto)	20	32	19,6	M12	24	12	32
07060-161	aço temperado	peça temperada (preto)	20	32	19,6	M16	24	12	32
07060-18	aço temperado	peça temperada (preto)	20	32	19,6	M18	24	12	32
07060-124	aço temperado	peça temperada (preto)	22	35	21,6	M12	28	14	35
07060-181	aço temperado	peça temperada (preto)	22	35	21,6	M18	28	14	35
07060-20	aço temperado	peça temperada (preto)	22	35	21,6	M20	28	14	35
07060-163	aço temperado	peça temperada (preto)	24	40	23,6	M16	32	16	40
07060-201	aço temperado	peça temperada (preto)	24	40	23,6	M20	32	16	40
07060-22	aço temperado	peça temperada (preto)	24	40	23,6	M22	32	16	40
07060-164	aço temperado	peça temperada (preto)	28	44	27,6	M16	36	18	44
07060-202	aço temperado	peça temperada (preto)	28	44	27,6	M20	36	18	44
07060-24	aço temperado	peça temperada (preto)	28	44	27,6	M24	36	18	44
07060-27	aço temperado	peça temperada (preto)	32	50	31,5	M27	40	20	50
07060-241	aço temperado	peça temperada (preto)	36	54	35,5	M24	44	22	54
07060-30	aço temperado	peça temperada (preto)	36	54	35,5	M30	44	22	54
07060-36	aço temperado	peça temperada (preto)	42	65	41,5	M36	52	26	65
07060-204	alumínio	superfície sem tratamento	6	10	5,6	M4	8	4	10
07060-206	alumínio	superfície sem tratamento	8	13	7,6	M6	10	6	13
07060-2061	alumínio	superfície sem tratamento	10	15	9,6	M6	12	6	15
07060-208	alumínio	superfície sem tratamento	12	18	11,6	M8	14	7	18
07060-210	alumínio	superfície sem tratamento	14	22	13,6	M10	16	8	22
07060-216	alumínio	superfície sem tratamento	22	35	21,6	M16	28	14	35
07060-806	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	8	13	7,6	M6	10	6	13
07060-808	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	10	15	9,6	M8	12	6	15
07060-810	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	12	18	11,6	M10	14	7	18
07060-812	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	14	22	13,6	M12	16	8	22
07060-814	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	16	25	15,6	M14	18	9	25
07060-816	aço inoxidável A4	superfície sem tratamento	18	28	17,6	M16	20	10	28