

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:

Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-104	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1041	acciaio	arancione RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1042	acciaio	verde segnale RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1043	acciaio	blu RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1045	acciaio	grigio luce RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1046	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
06092-1047	acciaio	giallo navone RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-105	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1051	acciaio	arancione RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1052	acciaio	verde segnale RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1053	acciaio	blu RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1055	acciaio	grigio luce RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1056	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-1057	acciaio	giallo navone RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-106	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-1061	acciaio	arancione RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1062	acciaio	verde segnale RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1063	acciaio	blu RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1065	acciaio	grigio luce RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1066	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
06092-1067	acciaio	giallo navone RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-208	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2081	acciaio	arancione RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2082	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2083	acciaio	blu RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2085	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2086	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-2087	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-308	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3081	acciaio	arancione RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3082	acciaio	verde segnale RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3083	acciaio	blu RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3085	acciaio	grigio luce RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3086	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
06092-3087	acciaio	giallo navone RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-310	acciaio	grigio nerastro RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3101	acciaio	arancione RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3102	acciaio	verde segnale RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3103	acciaio	blu RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3105	acciaio	grigio luce RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3106	acciaio	rosso traffico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
06092-3107	acciaio	giallo navone RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-0104	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01041	acciaio inox	arancione RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01042	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01043	acciaio inox	blu RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01045	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01046	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10
06092-01047	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10
06092-0105	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01051	acciaio inox	arancione RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01052	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01053	acciaio inox	blu RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01055	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01056	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10
06092-01057	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10
06092-0106	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01061	acciaio inox	arancione RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01062	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01063	acciaio inox	blu RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01065	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01066	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10
06092-01067	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10
06092-0208	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02081	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02082	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02083	acciaio inox	blu RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02085	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02086	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-02087	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14
06092-0308	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03081	acciaio inox	arancione RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03082	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03083	acciaio inox	blu RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03085	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03086	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14
06092-03087	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14
06092-0310	acciaio inox	grigio nerastro RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03101	acciaio inox	arancione RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03102	acciaio inox	verde segnale RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale componenti	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	H	H1	T
06092-03103	acciaio inox	blu RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03105	acciaio inox	grigio luce RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03106	acciaio inox	rosso traffico RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14
06092-03107	acciaio inox	giallo navone RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14