

Descrizione articolo/immagini prodotto



Grigio nerastro RAL 7021	Arancio puro RAL 2004	Verde segnale RAL 6032	Blu traffico RAL 5017
Grigio chiaro RAL 7035	Rosso traffico RAL 3020	Giallo navone RAL 1021	

Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio.

Versione:

Acciaio passivato blu.

Nota:

Disponibile nella versione senza scala, con una tacca oppure con una scala da 20 tacche e 10 cifre.

Δ Inserire qui il colore del tappo desiderato. Per il tappo colore grigio nerastro non è necessario indicare il codice colore.

Su richiesta:

Scale speciali.

Nota disegno:


Forma A: non graduato

Forma B: con tacca

Forma C: con graduazione standard

1) Perno filettato per il fissaggio (per la forma C tra i numeri 5 e 6)

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-1105	A	grigio nerastro RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11051	A	arancione RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11052	A	verde segnale RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11053	A	blu RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11055	A	grigio luce RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Colore coperchio	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	T
06100-11056	A	rosso traffico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-11057	A	giallo navone RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-1206	A	grigio nerastro RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12061	A	arancione RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12062	A	verde segnale RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12063	A	blu RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12065	A	grigio luce RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12066	A	rosso traffico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-12067	A	giallo navone RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-1308	A	grigio nerastro RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13081	A	arancione RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13082	A	verde segnale RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13083	A	blu RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13085	A	grigio luce RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13086	A	rosso traffico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-13087	A	giallo navone RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-3105	C	grigio nerastro RAL 7021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31051	C	arancione RAL 2004	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31052	C	verde segnale RAL6032	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31053	C	blu RAL5017	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31055	C	grigio luce RAL 7035	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31056	C	rosso traffico RAL 3020	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-31057	C	giallo navone RAL 1021	5	21	19	19	M3	22	10,5	5	10
06100-3206	C	grigio nerastro RAL 7021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32061	C	arancione RAL 2004	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32062	C	verde segnale RAL6032	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32063	C	blu RAL5017	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32065	C	grigio luce RAL 7035	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32066	C	rosso traffico RAL 3020	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-32067	C	giallo navone RAL 1021	6	26	23	23	M3	26	12	6	10
06100-3308	C	grigio nerastro RAL 7021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33081	C	arancione RAL 2004	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33082	C	verde segnale RAL6032	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33083	C	blu RAL5017	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33085	C	grigio luce RAL 7035	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33086	C	rosso traffico RAL 3020	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14
06100-33087	C	giallo navone RAL 1021	8	34	31	31	M4	36	17,5	7	14