



Descrizione articolo/immagini prodotto



Pomello zigrinato

Vite ISO 4762

Inserire a pressione la vite nel pomello zigrinato



Pomello zigrinato con filettatura esterna



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica.

Versione:


nei colori nero, grigio o rosso.

Nota:

Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato del pomello zigrinato. Per il pomello zigrinato nero non è necessario indicare il codice colore.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	D1	D2	H	Per viti con cava esagonale
06132-030	nero	9,5	8,3	4,5	M3
06132-0305	grigio	9,5	8,3	4,5	M3
06132-0306	rosso	9,5	8,3	4,5	M3
06132-040	nero	13	9,6	5	M4
06132-0405	grigio	13	9,6	5	M4
06132-0406	rosso	13	9,6	5	M4
06132-050	nero	16	11,5	6,5	M5
06132-0505	grigio	16	11,5	6,5	M5
06132-0506	rosso	16	11,5	6,5	M5
06132-060	nero	19	14	7,5	M6
06132-0605	grigio	19	14	7,5	M6
06132-0606	rosso	19	14	7,5	M6
06132-061	nero	26	13	8	M6
06132-0615	grigio	26	13	8	M6
06132-0616	rosso	26	13	8	M6
06132-080	nero	26	16	10	M8
06132-0805	grigio	26	16	10	M8
06132-0806	rosso	26	16	10	M8